

# KERN 318-38



Milligrammgewicht, E2, 200 mg, Draht, Edelstahl poliert



## Verpackung & Versand

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| Lieferzeit                     | 1 d         |
| Abmessungen Verpackung (B×T×H) | 10×10×4 mm  |
| Versandart                     | Paketdienst |
| Nettogewicht ca.               | 0,05 kg     |
| Bruttogewicht ca.              | 0,05 kg     |
| Versandgewicht                 | 0,1 kg      |

## Optionale Etuis

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| Etui - Kunststoff Artikelnummer | 347-009-400 |
| Etui - Aluminium Artikelnummer  | 317-009-600 |
| Etui - Holz Artikelnummer       | 338-090-200 |

## Piktogramme

### STANDARD



## Kategorie

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Marke            | KERN          |
| Produktkategorie | Einzelgewicht |
| Produktgruppe    | OIML E2       |
| Produktfamilie   | 318           |

## Messsystem

|  |         |
|--|---------|
| Konformitätsbewertung möglich                          | ✓       |
| Prüfgewicht - Volumen (cm <sup>3</sup> )               | 0,025   |
| Prüfgewicht - Volumen Unsicherheit (cm <sup>3</sup> )  | 0,0005  |
| Prüfgewicht - Dichte (kg/m <sup>3</sup> )              | 8000    |
| Prüfgewicht - Dichte Unsicherheit (kg/m <sup>3</sup> ) | 160     |
| Prüfgewicht - Nennwert                                 | 200 mg  |
| OIML-konform   | ✓       |
| Gewicht OIML-Klasse                                    | E2      |
| Zulässige Toleranz nach OIML (+/-)                     | 0,02 mg |

## Bauform

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Bauform Gewicht             | Draht             |
| Abmessungen Gewicht (B×T×H) | 10×10×4 mm        |
| Material                    | Edelstahl poliert |

## Dienstleistungen

|   |         |
|---|---------|
| Artikelnummer für Konformitätsbewertung (Eichung) | 952-358 |
| Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung              | 962-358 |
| Artikelnummer für garantierte Plus-Abweichung     | 921-358 |