

KERN ABJ 80-4NM

KERN

De bestseller onder de analyseweegschalen. Nu ook met hoogwaardig single-cell weegstelsel



Categorie

| | |
|------------------|------------------------|
| Merk | KERN |
| Productcategorie | Laboratoriumweegschaal |
| Productgroep | Analyseweegschaal |
| Productfamilie | ABJ |

Meetsysteem

| | |
|---|--|
| Bauart der Waage | Weegschaal met één bereik |
| Weegstelsel | Single-Cell |
| Weegbereik [Max] | 82 g |
| Afreesbaarheid [d] | 0,0001 g |
| Reproduceerbaarheid | 0,0002 g |
| Linearisatie | ± 0,0003 g |
| USP Peso mínimo (k = 2, U = 0.1%) | 400 mg |
| Resolutie | 820.000 |
| Justermogelijkheden | Justering met intern gewicht (automatisch) Justering met intern gewicht (handmatig) |
| Automatisch afstelmechanisme - Temperatuurschommeling | 2 °C |
| Automatisch afstelmechanisme - Standaard tijdsinterval | 4 h |
| Inslingertijd | 3 s |
| Opwarmtijd | 4 h |
| Excentrische belasting bij 1/3 [Max] | 0,0005 g |
| Maximale kruip (15 minuten) | 1 mg |
| Maximale kruip (30 minuten) | 2 mg |
| Vooraf ingestelde eenheid | g |
| Eenheden | g mg |

Eenheden (indien de eenheid wordt beoordeeld op conformiteit) g

Scherm

| | |
|---------------------------------|------------------|
| Type display | LCD |
| Scherm achtergrondverlichting | geen |
| Scherm grootte | 115×32 mm |
| Scherm cijferhoogte | 14 mm |
| Talen voor gebruikersinterfaces | Symbolische taal |

Ontwerp

| | |
|---|---------------------------------|
| Afmetingen behuizing (B×D×H) | 213×333×338 mm |
| Afmetingen rechthoekig windbescherming - binnen (B×D×H) | 174×162×227 mm |
| Afmetingen rechthoekig windbescherming - buiten (B×D×H) | 201×220×256 mm |
| Afmetingen weegoppervlak (Ø) | 91 mm |
| Afmetingen weegoppervlak | 91 mm |
| Materiaal behuizing | gegoten aluminium, kunststof |
| Materiaal weegoppervlak | edelstaal |
| Materiaal windbescherming | glas |
| Materiaal displaybehuizing | Kunststoffen |
| Waterpas | ✓ |
| Stelschroeven verstelbaar | ✓ |

Functies

| | |
|---|-------------------------------|
| Totale geheugenfunctie | ✓ |
| Recept/samenstellingsniveau | Rez A (Netto-totaal) |
| Percentage bepalen | ✓ |
| Tolerantie wegen | ✓ |
| Tolerantie wegen - signaal type | visueel |
| Wegingen onder het weegplateau | Geen |
| Standby-functie | ✓ |
| Telfunctie | ✓ |
| Tellingsresolutie (Laboratoriumomstandigheden) | 82.000 |
| Tel-referentiegewicht invoerbaar | ✓ |
| Kleinste stukgewicht bij het tellen van het aantal stuks | 1 mg |
| Kleinste stukgewicht bij het tellen van het aantal stuks - onder normale omstandigheden | 10 mg |
| Mogelijke referentiehoeveelheid | 5, 10, 20, 50, 100 |
| Auto-Off interval(len) in netbedrijf | 0 - 99 min |
| Tarreefunctie | handmatig (meerdere keren) |
| Aantal toetsen voor bediening | 6 |

KERN ABJ 80-4NM

KERN

De bestseller onder de analyseweegschalen. Nu ook met hoogwaardig single-cell weegsysteem

Interface

Interfaces RS-232 (optioneel)

Stroomvoorziening

Bijgeleverde stroomvoorziening Voedingseenheid

Plug-in voedingseenheid type Stekkeradapter

Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - bij de levering inbegrepen

EURO
AUS
UK
US
CH

Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - optioneel

EURO
AUS
UK
US
CH

Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max] 110 V - 230 V AC

Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max] 12 V DC, 1000 mA

Milieuomstandigheden

Omgevingstemperatuur [Min] 10 °C

Omgevingstemperatuur [Max] 30 °C

Luchtvochtigheid omgeving [Min] 20 %

Luchtvochtigheid omgeving [Max] 85 %

Opslagtemperatuur [Min] -10 °C

Opslagtemperatuur [Max] 50 °C

Approval

CE-teken ✓

Diensten

Artikelnummer voor DAkKS-kalibratie 963-101

Artikelnummer voor conformiteitscertificaat 969-517

Verpakking & verzending

Levertijden 1 d

Afmetingen verpakking (B×D×H) 395×565×530 mm

Nettogewicht 6,1 kg

Verzendmethode Pakketdienst

Nettogewicht ca. 7 kg

Brutogewicht ca. 9 kg

Verzendgewicht 23,7 kg

Pictogrammen

STANDARD



OPTION

