

# KERN AC 430

Guarnição standard

**KERN**



## Categoria

Marca	Sauter
Categoria de produto	Tecnologia de medição
Grupo de produto	Acessórios para dinamómetros

## Desenho

Dimensões (L×P×A)	80×20×20 mm
Material	aço, galvanizado
Montagem - dissipação de força	Furo roscado M8

## Condições ambientais

Temperatura de armazenamento [Min]	-10 °C
Temperatura de armazenamento [Max]	40 °C

## Embalagem e expedição

Prazos de fornecimento	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	150×100×10 mm
Peso líquido	0,05 kg
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	0,05 kg
Peso bruto aprox.	0,10 kg
Peso de envio	0,1 kg

## Pictogramas

STANDARD



1 DAY