

# SAUTER AHMR D+15

**KERN**

Capteur de rebond externe type D+15. Tête de mesure mince pour les empreintes ou mortaises de mesure serrées



## Pictogrammes

STANDARD



Date de création : 21.06.2026

### Catégorie

Marque	Sauter
Catégorie de produits	Composant de technologie de mesure
Groupe de produit	Capteur de rebondissement

### Forme de construction

Dimensions boîtier (L×P×H)	148×20×20 mm
Dimensions complètement assemblé (L×P×H)	148×20×20 mm
Matériau	aluminium

### Conditions environnementales

Température de stockage [Min]	-10 °C
Température de stockage [Max]	40 °C

### Emballage & expédition

Délais de livraison	1 d
Dimensions emballage (L×P×H)	148×20×20 mm
Mode de livraison	Service de colis
Poids net env.	0,10 kg
Poids brut env.	0,10 kg
Poids d'expédition	0,1 kg
Poids volumétrique de l'envoi	0,1 kg

### Informations sur le produit

GTIN/Numéro EAN	4045761112940
Numéro de marchandise	90248000
Classification REACH	pas de substances interdites