

# SAUTER AHMR DL

**KERN**

Sensor de repercussão externo Tipo DL, para aberturas de medição muito estreitas ( $\varnothing$  4,5 mm)



Classificação REACH

sem substâncias  
proibidas

Pictogramas

STANDARD



Data de criação: 20.06.2026

## Categoria

Marca	Sauter
Categoria de produto	Componentes da tecnologia de medição
Grupo de produto	Sensor de repercussão

## Desenho

Dimensões da caixa (L×P×A)	148×20×20 mm
Dimensões completamente montado (L×P×A)	148×20×20 mm
Material	alumínio

## Condições ambientais

Temperatura de armazenamento [Min]	-10 °C
Temperatura de armazenamento [Max]	40 °C

## Embalagem e expedição

Prazos de fornecimento	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	148×20×20 mm
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	0,15 kg
Peso bruto aprox.	0,15 kg
Peso de envio	0,13 kg
Peso volumétrico da entrega	0,1 kg

## Informações sobre o produto

GTIN/Número EAN	4045761112926
Número de mercadoria	90248000