

# SAUTER ATU-US09

Sonda a ultrasuoni; 5 MHz,  $\varnothing$  10 mm

**KERN**



## Categoria

Marchio	Sauter
Categoria di prodotto	Técnica de medición
Gruppo di prodotti	Sonda

## Design

Dimensioni completamente assemblato (L×P×A)	57×35×35 mm
Materiale	alluminio

## Condizioni ambientali

Temperatura di stoccaggio [Min]	-10 °C
Temperatura di stoccaggio [Max]	40 °C

## Imballaggio e spedizione

Tempi di consegna	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	150×210×10 mm
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	0,05 kg
Peso lordo ca.	0,05 kg
Peso di spedizione	0,1 kg

## Pittogrammi

STANDARD

