


KERN BIC 3T-3L

KERN

Bilancia da pavimento ad alta risoluzione con 2×3000 [d] ed eccellente rapporto qualità-prezzo



Display retroilluminato	sì
Display altezza cifre	25 mm

Design	
Dimensioni (L×P×A)	1500×1500×108 mm
Dimensioni apparecchio indicatore (L×P×A)	235×114×51 mm
Dimensioni superficie di pesata (L×P)	1500×1500 mm
Dimensioni superficie di pesata	1500×1500 mm
Dimensioni piattaforma di pesata (L×P×A)	1500×1500×108 mm
Materiale	acciaio, laccato
Materiale piatto di pesata	acciaio verniciato a polvere
Materiale piattaforma	acciaio, verniciato a polvere
Materiale alloggiamento del display	Plastica
Materiale cella (celle) di carico	acciaio
Livella	✓
Piedini di livellamento regolabili	✓
Lunghezza cavo	5 m
Apparecchio indicatore lunghezza cavo	5 m
Lunghezza consentita cavo del apparecchio indicatore [Max]	15 m
Costruzione della piattaforma	Superficie liscia, saldato
Celle di carico - numero	4

Funzioni	
Pesate sottobilancia	No
Funzione Hold	✓
Protetta IP - piattaforma	IP67
Protetta IP - cella di carico	IP67
Auto-Off intervallo(/intervalli) in funzionamento a alimentatore di rete	selezionabile
Funzione di tara	manuale (una sola volta)
Numero di tasti per il comando	4

Alimentazione	
Alimentazione in dotazione	Adattatore AC e funzione batteria (batteria non inclusa)
Alimentatore di rete tipo	Alimentatore di rete
Alimentatore di rete / adattatore per paesi - sono incluso in dotazione	EURO AUS UK

Categoria	
Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Bilance industriali
Gruppo di prodotti	Bilancia da pavimento
Famiglia di prodotti	BIC

Sistema di misura	
Tipo di bilancia	Bilancia a più campi
Sistema di pesata	Estensimetro
Numero di portata	2
Portata [Max]	1500 kg; 3000 kg
Divisione [d]	0,5 kg; 1 kg
Riproducibilità	0,5 kg; 1 kg
Linearità	± 1,5 kg; 3 kg
Risoluzione	3.000, 3.000
Range di tara	-3000 kg
Possibilità di regolazione	Aggiustamenti con peso esterno
Peso di calibrazione consigliato	3000 kg (M1)
Tempo di stabilizzazione	2 s
Tempo di riscaldamento	10 min; 10 min
Carico decentrato a 1/3 [Max]	2,5 kg; 5 kg
Scorrimento massimo (15 minuti)	4 kg
Scorrimento massimo (30 minuti)	8 kg
Unità preimpostata	kg
Unità di misura	kg lb
Cella di carico tipo	KELI SQB
Collegamento della celle di carico	4-conduttori

Display	
Tipo di display	LCD
Display tipo	LCD

KERN BIC 3T-3L

KERN

Bilancia da pavimento ad alta risoluzione con 2×3000 [d] ed eccellente rapporto qualità-prezzo

	US CH
	EURO
Alimentatore di rete / adattatore per paesi - opzionale	AUS UK US
Tensione di ingresso alimentatore / elettricità [Max]	100 V - 240 V AC 50/60 Hz 0,3 A
Tensione di ingresso alimentatore / elettricità [Max]	9 V, 100 mA
Tipo di batteria/accumulatore	Alcalino(-manganese)
Batteria	4×1.5 V AA
Collegamento della batteria	Cuscinetto + Molla
Batteria tempo di carica	60 h

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [Min]	-10 °C
Temperatura ambiente [Max]	40 °C
Umidità ambientale [Min]	0 %
Umidità ambientale [Max]	80 %

Omologazione

Marchio CE	✓
------------	---

Servizi

Numero di articolo per regolazione in luogo di installazione	961-252
Numero di articolo per calibrazione DAkkS	963-132
Numero di articolo per certificato di conformità	969-517

Imballaggio e spedizione

Tempi di consegna	2 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	1550×1550×265 mm
Peso netto	155 kg
Metodo di spedizione	Spedizioniere
Peso netto ca.	155 kg
Peso lordo ca.	180 kg
Peso di spedizione	180 kg

Pittogrammi

STANDARD



OPTION

