


KERN BIC 3T-3L

KERN

Vloerweegschaal met hoge resolutie met 2×3000 [d] en uitstekende prijs-kwaliteit-verhouding



Schermtyp	LCD
Schermachtergrondverlichting	✓
Schermcijferhoogte	25 mm

Ontwerp

Afmetingen (B×D×H)	1500×1500×108 mm
Afmetingen afleesinrichting (B×D×H)	235×114×51 mm
Afmetingen weegoppervlak (B×D)	1500×1500 mm
Afmetingen weegoppervlak	1500×1500 mm
Afmetingen weegplateau (B×D×H)	1500×1500×108 mm
Materiaal	staal, gelakt
Materiaal weegoppervlak	staal, gepoedercoat
Materiaal plateau	staal, gepoedercoat
Materiaal displaybehuizing	kunststof
Materiaal meetcel(len)	staal
Materiaal onderbouw	staal, gepoedercoat
Waterpas	✓
Stelschroeven verstelbaar	✓
Kabellengte	5 m
Afleesinrichting kabellengte	5 m
Toegestane afleesinrichting-kabellengte [Max]	15 m
Platformkonstruktion	Glad oppervlak, gelast
Meetcellen - aantal	4

Functies

Wegingen onder het weegplateau	Geen
Hold-functie	✓
Bescherming IP - plateau	IP67
Bescherming IP - meetcel	IP67
Auto-Off interval(len) in netbedrijf	selecteerbaar
Tarreefunctie	handleiding (eenmalig)
Aantal toetsen voor bediening	4

Stroomvoorziening

Bijgeleverde stroomvoorziening	AC-adapter & batterijfunctie (batterij niet inbegrepen)
Voedingseenheid type	Stekkeradapter
	EURO
Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - bij de levering inbegrepen	AUS UK US CH
	EURO
Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - optioneel	AUS UK US

Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Industrieweegschaal
Productgroep	Vloerweegschaal
Productfamilie	BIC

Meetsysteem

Weegsysteem	Rekmeetstrip
Aantal weegbereiken	2
Weegbereik [Max]	1500 kg; 3000 kg
Afleesbaarheid [d]	0,5 kg; 1 kg
Reproduceerbaarheid	0,5 kg; 1 kg
Linearisatie	± 1,5 kg; 3 kg
Resolutie	3.000, 3.000
Tarrabereik	-3000 kg
Justermogelijkheden	Justering met extern gewicht
Aanbevolen justergewicht	3000 kg (M1)
Inslingertijd	2 s
Excentrische belasting bij 1/3 [Max]	2,5 kg; 5 kg
Bauart der Waage	Multibereik-weegschaal
Eenheden	kg lb
Weegcel - verbinding	4-draads
Maximale kruip (15 minuten)	4 kg
Maximale kruip (30 minuten)	8 kg
Vooraf ingestelde eenheid	kg
Weegcel type	KELI SQB

Schermt

Type display	LCD
--------------	-----

KERN BIC 3T-3L

KERN

Vloerweegschaal met hoge resolutie met 2×3000 [d] en uitstekende prijs-kwaliteit-verhouding

Ingangsspanning voedingadapter / stroom [Max]	100 V - 240 V AC 50/60 Hz 0,3 A
Ingangsspanning voedingadapter / stroom [Max]	9 V, 100 mA
Contactdoos voor voedingseenheid	Holle stekker, binnen minus, Ø buiten 5,5 mm, Ø binnen 2,5 mm, lang 10 mm
Type batterij/accu	Alkali(-mangaan)
Batterij	4×1.5 V AA
Batterijaansluiting	Pad + Veer
Batterij oplaadtijd	60 h
Batterij/accu aangesloten	niet aangesloten, bijgevoegd

Milieuomstandigheden

Omgevingstemperatuur [Min]	-10 °C
Omgevingstemperatuur [Max]	40 °C
Luchtvochtigheid omgeving [Min]	0 %
Luchtvochtigheid omgeving [Max]	80 %

Approval

CE-teken	✓
----------	---

Diensten

Artikelnummer voor afstelling op de opstelplaats	961-252
Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie	963-132
Artikelnummer voor conformiteitscertificaat	969-517

Verpakking & verzending

Levertijden	2 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	1550×1550×265 mm
Verzendmethode	Expeditie
Nettogewicht ca.	155 kg
Brutogewicht ca.	180 kg
Verzendgewicht	180 kg

Productinformatie

GTIN/EAN-nummer	4045761193208
Goederencode	84238220
REACH classificatie	geen verboden stoffen

Pictogrammen

STANDARD



OPTION

