


KERN BIC 600K-1

KERN

Vloerweegschaal met hoge resolutie met 2×3000 [d] en uitstekende prijs-kwaliteit-verhouding



Scherminachtergrondverlichting	✓
Schermscijferhoogte	25 mm

Ontwerp

Afmetingen (B×D×H)	1200×1500×108 mm
Afmetingen behuizing (B×D×H)	1500×1200×85 mm
Afmetingen compleet gemonteerd (B×D×H)	1500×1200×110 mm
Afmetingen afleesinrichting (B×D×H)	235×114×51 mm
Afmetingen weegoppervlak (B×D)	1200×1500 mm
Afmetingen weegoppervlak	1200×1500 mm
Afmetingen weegplateau (B×D×H)	1200×1500×108 mm
Materiaal	staal, gelakt
Materiaal weegoppervlak	staal met poedercoating
Materiaal plateau	staal, gepoedercoat
Materiaal displaybehuizing	Kunststoffen
Materiaal meetcel(len)	staal
Waterpas	✓
Stelschroeven verstelbaar	✓
Kabellengte	5 m
Afleesinrichting kabellengte	5 m
Toegestane afleesinrichting-kabellengte [Max]	15 m
Plattformkonstruktion	Glad oppervlak, gelast
Meetcellen - aantal	4

Functies

Wegingen onder het weegplateau	Geen
Hold-functie	✓
Bescherming IP - plateau	IP67
Bescherming IP - meetcel	IP67
Auto-Off interval(len) in netbedrijf	selecteerbaar
Tarreefunctie	handleiding (eenmalig)
Aantal toetsen voor bediening	4

Stroomvoorziening

Bijgeleverde stroomvoorziening	AC-adaptor & batterijfunctie (batterij niet inbegrepen)
Plug-in voedingseenheid type	Stekkeradapter
	EURO
Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - bij de levering inbegrepen	AUS UK US CH
Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - optioneel	EURO AUS

Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Industrieweegschaal
Productgroep	Vloerweegschaal
Productfamilie	BIC

Meetsysteem

Bauart der Waage	Multibereik-weegschaal
Weegsysteem	Rekmeetstrip
Aantal weegbereiken	2
Weegbereik [Max]	300 kg; 600 kg
Afleesbaarheid [d]	0,1 kg; 0,2 kg
Reproduceerbaarheid	0,1 kg; 0,2 kg
Linearisatie	± 0,3 kg; 0,6 kg
Resolutie	3.000, 3.000
Tarrabereik	-600 kg
Justermogelijkheden	Justering met extern gewicht
Aanbevolen justergewicht	600 kg (M1)
Inslingertijd	2 s
Opwarmtijd	10 min; 10 min
Excentrische belasting bij 1/3 [Max]	0,5 kg; 1 kg
Maximale kruip (15 minuten)	800 g
Maximale kruip (30 minuten)	1,6 kg
Vooraf ingestelde eenheid	kg
Eenheden	kg lb
Weegcel type	KELI SQB
Weegcel - verbinding	4-draads

Schermin

Type display	LCD
Schermin type	LCD

KERN BIC 600K-1

KERN

Vloerweegschaal met hoge resolutie met 2×3000 [d] en uitstekende prijs-kwaliteit-verhouding

	UK
	US
Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	100 V - 240 V AC 50/60 Hz 0,3 A
Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	9 V, 100 mA
Type batterij/accu	Alkali(-mangaan)
Batterij	4×1.5 V AA
Batterijaansluiting	Pad + Veer
Batterij oplaadtijd	60 h

Milieuomstandigheden

Omgevingstemperatuur [Min]	-10 °C
Omgevingstemperatuur [Max]	40 °C
Luchtvochtigheid omgeving [Min]	0 %
Luchtvochtigheid omgeving [Max]	80 %

Approval

CE-teken	✓
----------	---

Diensten

Artikelnummer voor afstelling op de opstelplaats	961-250
Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie	963-130
Artikelnummer voor conformiteitscertificaat	969-517

Verpakking & verzending

Levertijden	2 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	1270×1560×240 mm
Nettogewicht	150 kg
Verzendmethode	Expeditie
Nettogewicht ca.	150 kg
Brutogewicht ca.	170 kg
Verzendgewicht	167 kg

Pictogrammen

STANDARD



OPTION

