

KERN BID 600K-1M

KERN

Bilancia da pavimento con un ottimo rapporto prezzo-prestazioni, opzionalmente con omologazione



Possibilità di valutazione della conformità	✓
Cella di carico tipo	ZEMIC-H8C
Collegamento della celle di carico	4-conduttori

Display

Tipo di display	LCD
Display tipo	LCD
Display retroilluminato	sì
Display dimensioni	110×35 mm
Display barrette	6
Display altezza cifre - cifra più piccola	25 mm
Display altezza cifre	25 mm
Linguaggi dell'interfaccia utente	Linguaggio simbolico

Design

Dimensioni (L×P×A)	1200×1500×108 mm
Dimensioni apparecchio indicatore (L×P×A)	268×115×80 mm
Dimensioni superficie di pesata (L×P)	1200×1500 mm
Dimensioni superficie di pesata	1200×1500 mm
Dimensioni piattaforma di pesata (L×P×A)	1200×1500×108 mm
Materiale	acciaio, laccato
Materiale piatto di pesata	acciaio verniciato a polvere
Materiale piattaforma	acciaio, verniciato a polvere
Materiale alloggiamento del display	Plastica
Materiale cella (celle) di carico	acciaio
Livella	✓
Piedini di livellamento regolabili	✓
Supporto a parete	✓
Lunghezza cavo	5 m
Apparecchio indicatore lunghezza cavo	5 m
Lunghezza consentita cavo del apparecchio indicatore [Max]	15 m
Costruzione della piattaforma	Superficie liscia, saldato
Celle di carico - numero	4

Funzioni

Funzione PreTare	✓
Livello di miscela/somma	Sum A
Determinazione percentuale	✓
Pesata tolleranza	✓

Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Bilance industriali
Gruppo di prodotti	Bilancia da pavimento
Famiglia di prodotti	BID

Sistema di misura

Tipo di bilancia	Bilancia a portata unica
Sistema di pesata	Estensimetro
Numero di portata	1
Portata [Max]	600 kg
Divisione [d]	0,2 kg
Riproducibilità	0,2 kg
Linearità	± 0,6 kg
Peso minimo [Min]	4 kg
Risoluzione	3.000
Range di tara	600 kg
Possibilità di regolazione	Aggiustamenti con peso esterno
Peso di calibrazione consigliato	600 kg (M2)
Tempo di stabilizzazione	2 s
Tempo di riscaldamento	10 min
Linearizzazione in punti	3
Carico decentrato a 1/3 [Max]	1 kg
Unità preimpostata	kg kg g lb
Unità di misura	oz PCS tj HJ
Unità (se l'unità è valutata in conformità)	kg

KERN BID 600K-1M

KERN

Bilancia da pavimento con un ottimo rapporto prezzo-prestazioni, opzionalmente con omologazione

Pesata tolleranza - tipo di segnale	acusticamente visivo
Pesate sottobilancia	No
Memoria fiscale	memoria interna opzionale
Memoria fiscale - numero di locazioni di memoria	250.000
Funzione di mediazione per condizioni di pesatura instabili	✓
Funzione di conteggio	✓
Protetta IP - unità completa	IP65
Protetta IP - display	IP65
Protetta IP - piattaforma	IP67
Protetta IP - cella di carico	IP67
Auto-Off intervallo(/intervalli) in funzionamento a batterie/ accumulatore	3 min
	off
	5 min
	30 min
Auto-Off intervallo(/intervalli) in funzionamento a alimentatore di rete	15 min
	3 min
	off
	5 min
Funzione di tara	30 min
	15 min
Funzione di tara	manualmente (più volte)
Numero di tasti per il comando	7

Interfaccia	
Interfacce	RS-232 di serie Ethernet (opzionale, factory) USB (opzionale, factory) WiFi (opzionale, factory) Memoria Alibi (opzionale, factory) USB-Host/Master (opzionale, factory) Spina di taratura (opzionale, factory) Bluetooth BLE (v4.0) (opzionale, factory)

Alimentazione	
Alimentazione in dotazione	Alimentatore
Alimentatore di rete tipo	Alimentatore di rete
Alimentatore di rete / adattatore per paesi - sono incluso in dotazione	EURO
	UK
	US
	CH
Alimentatore di rete / adattatore per paesi - opzionale	EURO
	UK
	US

Tensione di ingresso alimentatore / elettricità [Max]	100 V - 240 V AC 50/60 Hz 0.4 A max
Tensione di ingresso alimentatore / elettricità [Max]	12 V DC, 1000 mA
Tipo di batteria/accumulatore	Pb
Batteria	nessuna batteria
Accumulatore	6 V; 1.3 Ah
Accumulatore autonomia - con retroilluminazione	26 h
Accumulatore autonomia - senza retroilluminazione	43 h
Accumulatore tempo di carica	3 h
Accumulatore opzionale	Accu opzionale - interno

Condizioni ambientali	
Temperatura ambiente [Min]	-10 °C
Temperatura ambiente [Max]	40 °C
Umidità ambientale [Min]	0 %
Umidità ambientale [Max]	80 %

Omologazione	
Marchio CE	✓
Valutazione della conformità possibile ex works	✓
Classe di precisione	III
Divisione di verifica [e]	0,2 kg

Servizi	
Numero di articolo per regolazione in luogo di installazione	961-250
Numero di articolo per valutazione della conformità (omologazione)	965-230
Numero di articolo per calibrazione DAkkS	963-130
Numero di articolo per certificato di conformità	969-517

Imballaggio e spedizione	
Tempi di consegna	2 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	1270×1560×240 mm
Metodo di spedizione	Spedizioniere
Peso netto ca.	150 kg
Peso lordo ca.	170 kg
Peso di spedizione	167 kg

KERN BID 600K-1M



Bilancia da pavimento con un ottimo rapporto prezzo-prestazioni, opzionalmente con omologazione

Pittogrammi

STANDARD



OPTION



FACTORY

