

KERN BID 600K-1M

KERN

Balança de chão com relação preço-desempenho de ponta, opcionalmente com aferição



Avaliação da conformidade possível	✓
Célula de pesagem tipo	ZEMIC-H8C
Ligação da célula de pesagem	4-condutores

Ecrã

Tipo de exposição	LCD
Ecrã tipo	LCD
Ecrã retroiluminado	sim
Ecrã tamanho	110×35 mm
Ecrã segmentos	6
Ecrã altura de dígitos - dígito mais pequeno	25 mm
Ecrã altura de dígitos	25 mm
Idiomas da interface do utilizador	Linguagem simbólica

Desenho

Dimensões (L×P×A)	1200×1500×108 mm
Dimensões visor (L×P×A)	268×115×80 mm
Dimensões superfície de pesagem (L×P)	1200×1500 mm
Dimensões superfície de pesagem	1200×1500 mm
Dimensões plataforma de pesagem (L×P×A)	1200×1500×108 mm
Material	aço, lacado
Material superfície de pesagem	aço com revestimento de pótermoendurecido
Material plataforma	aço, revestido a pó
Material caixa do ecrã	Plásticos
Material célula(s) de carga	aço
Nível de bolha	✓
Pés de nivelamento ajustáveis	✓
Suporte de parede	✓
Comprimento do cabo	5 m
Visor comprimento do cabo	5 m
Comprimento permitido do cabo visor [Max]	15 m
Construção da plataforma	Superfície lisa, solada
Células de carga - número	4

Funções

Função PreTare	✓
Nível de receita/summing	Sum A
Determinação de percentagens	✓
Pesagem de tolerância	✓
Pesagem de tolerância - tipo de sinal	acusticamente visual
Pesagens em suspensão	Não

Categoria

Marca	KERN
Categoria de produto	Balança industriais
Grupo de produto	Balança de chão
Família de produto	BID

Sistema de medição

Tipo de balança	Balança de amplitude única
Sistema de pesagem	Extensómetro
Número de campos de pesagem	1
Gama de pesagem [Max]	600 kg
Leitura [d]	0,2 kg
Reprodutibilidade	0,2 kg
Linearidade	± 0,6 kg
Peso mínimo [Min]	4 kg
Resolução	3.000
Zona de tara	600 kg
Possibilidades de ajuste	Ajuste com peso externo
Peso de aferição recomendado	600 kg (M2)
Tempo transitório	2 s
Tempo de aquecimento	10 min
Linearização em pontos	3
Sobrecarga excêntrica com 1/3 [Max]	1 kg
Unidade pré-ajustada	kg kg g lb
Unidades de medição	oz PCS tj HJ
Unidades (se a unidade for avaliada em conformidade)	kg

KERN BID 600K-1M



Balança de chão com relação preço-desempenho de ponta, opcionalmente com aferição

Memória alibi	memória interna opcional
Memória alibi - número de locais de memória	250.000
Função de cálculo da média para condições de pesagem instáveis	✓
Função de contagem	✓
Proteção IP - unidade completa	IP65
Proteção IP - ecrã	IP65
Proteção IP - plataforma	IP67
Proteção IP - célula de carga	IP67
Auto-Off intervalo(s) em funcionamento a bateria/ acumulador	3 min off 5 min 30 min 15 min

Auto-Off intervalo(s) em funcionamento de rede	3 min off 5 min 30 min 15 min
--	---

Função de tarar	manualmente (várias vezes)
Número de teclas para operação	7

Interface

Interfaces	RS-232 de série Ethernet (opcional, factory) USB (opcional, factory) WiFi (opcional, factory) Memória Alibi (opcional, factory) USB-Host/Master (opcional, factory) Ficha para aferição (opcional, factory) Bluetooth BLE (v4.0) (opcional, factory)
------------	---

Fornecimento de energia

Fonte de alimentação fornecida	Unidade de fornecimento de energia
Fonte de alimentação por ficha tipo	Dispositivo para rede com ficha
Fonte de alimentação por ficha / adaptadore para países - contido no volume de fornecimento	EURO UK US CH
Fonte de alimentação por ficha / adaptadore para países - opcional	EURO UK US

Tensão de entrada fornecimento de alimentação / electricidade [Max]	100 V - 240 V AC 50/60 Hz 0.4 A max
Tensão de entrada fornecimento de alimentação / corrente [Max]	12 V DC, 1000 mA
Tipo de bateria / acumulador	Pb
Bateria	sem bateria
Acumulador	6 V; 1.3 Ah
Acumulador tempo de operação - con retroiluminação	26 h
Acumulador tempo de operação - sem retroiluminação	43 h
Acumulador tiempo de carga	3 h
Acumulador opcional	Acumulador opcional - interno

Condições ambientais

Temperatura ambiente [Min]	-10 °C
Temperatura ambiente [Max]	40 °C
Humidade ambiente [Min]	0 %
Humidade ambiente [Max]	80 %

Homologação

Sinal CE	✓
Avaliação da conformidade possível ex works	✓
Classe de precisão	III
Escala de verificação [e]	0,2 kg

Serviços

Número do artigo para ajustamento no local de montagem	961-250
Número do artigo para avaliação da conformidad (homologação)	965-230
Número do artigo para calibração DAkKS	963-130
Número do artigo para certificado de conformidade	969-517

Embalagem e expedição

Prazos de fornecimento	2 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	1270×1560×240 mm
Método de envio	Transportadoras
Peso líquido aprox.	150 kg
Peso bruto aprox.	170 kg
Peso de envio	167 kg


KERN BID 600K-1M



Balança de chão com relação preço-desempenho de ponta, opcionalmente com aferição

Pictogramas

STANDARD



OPTION



FACTORY

