

KERN BID 600K-1SM

KERN

Vloerweegschaal met uitstekende prijs-kwaliteit-verhouding, optioneel met ijking



| Categorie | |
|------------------|----------------------|
| Merk | KERN |
| Productcategorie | Industrieweegschaale |
| Productgroep | Vloerweegschaal |
| Productfamilie | BID |

| Meetsysteem | |
|--------------------------------------|--|
| Bauart der Waage | Weegschaal met één bereik |
| Weegsysteem | Rekmeetstrip |
| Aantal weegbereiken | 1 |
| Weegbereik [Max] | 600 kg |
| Afreesbaarheid [d] | 0,2 kg |
| Reproduceerbaarheid | 0,2 kg |
| Linearisatie | ± 0,6 kg |
| Minimumgewicht [Min] | 4 kg |
| Resolutie | 3.000 |
| Tarrabereik | 600 kg |
| Justermogelijkheden | Justering met extern gewicht |
| Aanbevolen justergewicht | 600 kg (M2) |
| Inslingertijd | 2 s |
| Opwarmtijd | 10 min |
| Linearisatie in punten | 3 |
| Excentrische belasting bij 1/3 [Max] | 1 kg |
| Vooraf ingestelde eenheid | kg kg g lb oz PCS tj HJ |

| | |
|---|-------------|
| Eenheden (indien de eenheid wordt beoordeeld op conformiteit) | kg |
| Conformiteitsbeoordeling mogelijk | ✓ |
| Weegcel type | H8C (ZEMIC) |
| Weegcel - verbinding | 4-draads |

| Scherm | |
|---------------------------------------|------------------|
| Type display | LCD |
| Scherm type | LCD |
| Scherm achtergrondverlichting | ✓ |
| Scherm grootte | 110×35 mm |
| Scherm segmenten | 6 |
| Scherm cijferhoogte - kleinste cijfer | 25 mm |
| Scherm cijferhoogte | 25 mm |
| Talen voor gebruikersinterfaces | Symbolische taal |

| Ontwerp | |
|---|-------------------------|
| Afmetingen afleesinrichting (B×D×H) | 268×115×80 mm |
| Afmetingen weegoppervlak (B×D) | 1000×1000 mm |
| Afmetingen weegoppervlak | 1000×1000 mm |
| Afmetingen weegplateau (B×D×H) | 1000×1000×108 mm |
| Materiaal | staal, gelakt |
| Materiaal weegoppervlak | staal met poedercoating |
| Materiaal plateau | staal, gepoedercoat |
| Materiaal displaybehuizing | Kunststoffen |
| Materiaal meetcel(len) | staal |
| Waterpas | ✓ |
| Stelschroeven verstelbaar | ✓ |
| Wandhouder | ✓ |
| Kabellengte | 5 m |
| Afreesinrichting kabellengte | 5 m |
| Toegestane afleesinrichting-kabellengte [Max] | 15 m |
| Platformkonstruktion | Glad oppervlak, gelast |
| Meetcellen - aantal | 4 |

| Functies | |
|---------------------------------|------------------------------|
| PreTare-functie | ✓ |
| Recept/samenstellingsniveau | Sum A |
| Percentage bepalen | ✓ |
| Tolerantie wegen | ✓ |
| Tolerantie wegen - signaal type | akoestisch visueel |
| Wegingen onder het weegplateau | Geen |
| Alibigeheugen | optioneel intern geheugen |

KERN BID 600K-1SM



Vloerweegschaal met uitstekende prijs-kwaliteit-verhouding, optioneel met ijking

| | |
|--|----------------------------|
| Alibigeheugen - aantal geheugenplaatsen | 250.000 |
| Functie voor middeling onder onstabiele weegomstandigheden | ✓ |
| Telfunctie | ✓ |
| Bescherming IP - complete unit | IP65 |
| Bescherming IP - scherm | IP65 |
| Bescherming IP - plateau | IP67 |
| Bescherming IP - meetcel | IP67 |
| Auto-Off interval(len) in batterij/accu bedrijf | 3 min |
| | off |
| | 5 min |
| | 30 min |
| Auto-Off interval(len) in netbedrijf | 15 min |
| | 3 min |
| | off |
| | 5 min |
| Tarreerfunctie | 30 min |
| | 15 min |
| | handmatig (meerdere keren) |
| Aantal toetsen voor bediening | 7 |

Interface

| | |
|-----------------------------------|---|
| Interfaces | RS-232 standaard |
| | Ethernet (optionele, factory) |
| | USB (optionele, factory) |
| | WiFi (optionele, factory) |
| | Alibigeheugen (optionele, factory) |
| EasyTouch (ET) - Compatibiliteit | USB-Host/Master (optionele, factory) |
| | Ijkestekker (optionele, factory) |
| | Bluetooth BLE (v4.0) (optionele, factory) |
| EasyTouch (ET) - Type aansluiting | vollständig |
| | RS232 (+optionale Schnittstellen) |

Stroomvoorziening

| | |
|--|-----------------|
| Bijgeleverde stroomvoorziening | Voedingseenheid |
| Plug-in voedingseenheid type | Stekkeradapter |
| Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - bij de levering inbegrepen | EURO |
| | UK |
| | US |
| | CH |
| Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - optioneel | EURO |
| | AUS |
| | UK |
| | US |

| | |
|---|-------------------------------------|
| Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max] | 100 V - 240 V AC 50/60 Hz 0.4 A max |
| Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max] | 12 V DC, 1000 mA |
| Type batterij/accu | Pb |
| Batterij | geen batterij |
| Accu | 6 V; 1.3 Ah |
| Accu bedrijfsduur - met achtergrondverlichting | 26 h |
| Accu bedrijfsduur - zonder achtergrondverlichting | 43 h |
| Accu oplaadtijd | 3 h |
| Accu optioneel | Accu optioneel - intern |

Milieuomstandigheden

| | |
|---------------------------------|--------|
| Omgevingstemperatuur [Min] | -10 °C |
| Omgevingstemperatuur [Max] | 40 °C |
| Luchtvochtigheid omgeving [Min] | 0 % |
| Luchtvochtigheid omgeving [Max] | 80 % |

Approval

| | |
|--|--------|
| CE-teken | ✓ |
| Conformiteitsbeoordeling af fabriek mogelijk | ✓ |
| Nauwkeurigheidsklasse | III |
| Ijkeenheid [e] | 0,2 kg |

Diensten

| | |
|--|---------|
| Artikelnummer voor afstelling op de opstelplaats | 961-250 |
| Artikelnummer voor conformiteitsbeoordeling (ijking) | 965-230 |
| Artikelnummer voor DAKS-kalibratie | 963-130 |
| Artikelnummer voor conformiteitscertificaat | 969-517 |

Verpakking & verzending

| | |
|-------------------------------|------------------|
| Levertijden | 2 d |
| Afmetingen verpakking (BxDxH) | 1060x1060x250 mm |
| Nettogewicht | 73 kg |
| Verzendmethode | Expeditie |
| Nettogewicht ca. | 75 kg |
| Brutogewicht ca. | 105 kg |
| Verzendgewicht | 103 kg |

KERN BID 600K-1SM



Vloerweegschaal met uitstekende prijs-kwaliteit-verhouding, optioneel met ijking

Pictogrammen

STANDARD



OPTION



FACTORY

