

# KERN BSWA-01

**KERN**

Kalibrator voor de regelmatige afstelling van de geluidsniveaumeter



## Categorie

Merk	Sauter
Productcategorie	Meettechniek

## Meetsysteem

Frequentiegebied [Min]	990 Hz
Frequentiegebied [Max]	1010 Hz
Geluidsniveau [Min] (db)	94 dB
Geluidsniveau [Max] (db)	114 dB
Geluidsmeter klasse	Klasse 1 Klasse 2
Eenheden	dB
Tolerantie (% van [Max])	0,2%

## Ontwerp

Afmetingen behuizing (B×D×H)	70×70×50 mm
Afmetingen compleet gemonteerd (B×D×H)	70×70×50 mm
Materiaal behuizing	kunststof

## Stroomvoorziening

Bijgeleverde stroomvoorziening	Batterij
Type batterij/accu	Alkali(-mangaan)
Batterijaansluiting	Pad + Veer
Batterij capaciteit	3.000 mAh
Batterij spanning	3 V

## Milieuomstandigheden

Gebruikstemperatuur [Min]	-10 °C
Gebruikstemperatuur [Max]	50 °C
Opslagtemperatuur [Min]	-10 °C
Opslagtemperatuur [Max]	60 °C

## Approval

CE-teken	✓
----------	---

## Diensten

Artikelnummer voor DAkKS-kalibratie	963-291
Artikelnummer voor fabriekskalibratie	961-291

## Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	145×105×70 mm
Nettogewicht	0,06 kg
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,10 kg
Brutogewicht ca.	0,25 kg
Verzendgewicht	0,245 kg

## Pictogrammen

### STANDARD

