

# KERN BSWA-01

**KERN**

Calibrador para ajustamento regular do aparelho de medição do nível sonoro



Temperatura de armazenamento [Max] 60 °C

## Homologação

Sinal CE ✓

## Serviços

Número do artigo para calibração DAkKS 963-291

Número do artigo para calibração de fábrica 961-291

## Embalagem e expedição

Prazos de fornecimento 1 d  
Dimensões da embalagem (L×P×A) 145×105×70 mm  
Peso líquido 0,06 kg  
Método de envio Serviço de encomendas  
Peso líquido aprox. 0,10 kg  
Peso bruto aprox. 0,25 kg  
Peso de envio 0,245 kg

## Pictogramas

### STANDARD



## Categoria

Marca Sauter  
Categoria de produto Tecnologia de medição

## Sistema de medição

Gama de frequência [Min] 990 Hz  
Gama de frequência [Max] 1010 Hz  
Nível sonoro [Min] (db) 94 dB  
Nível sonoro [Max] (db) 114 dB  
Sonómetro classe Classe 1  
Classe 2  
Unidades de medição dB  
Tolerância (% de [Max]) 0,2%

## Desenho

Dimensões da caixa (L×P×A) 70×70×50 mm  
Dimensões completamente montado (L×P×A) 70×70×50 mm  
Material da caixa plástico

## Fornecimento de energia

Fonte de alimentação fornecida Bateria  
Tipo de bateria / acumulador Alcalino(-mangânês)  
Conexão da bateria Almofada + Mola  
Bateria capacidade 3.000 mAh  
Bateria tensão 3 V

## Condições ambientais

Temperatura de uso [Min] -10 °C  
Temperatura de uso [Max] 50 °C  
Temperatura de armazenamento [Min] -10 °C