

KERN CB 250-3P1

KERN

Barra a flessione in acciaio inossidabile



Design

| | |
|--------------------------------------|-----------------------------|
| Struttura | Barra a flessione |
| Dimensioni (L×P×A) | 130×37×31,8 mm |
| Materiale | acciaio, nichelato |
| Lunghezza cavo | 4 m |
| Montaggio - dissipazione della forza | 2 × foro passante Ø 13,5 mm |
| Montaggio - applicazione della forza | Foro filettato M12 |

Funzioni

| | |
|------------------------------|------|
| Protetta IP - unità completa | IP67 |
|------------------------------|------|

Condizioni ambientali

| | |
|---------------------------------|--------|
| Temperatura ambiente [Min] | -35 °C |
| Temperatura ambiente [Max] | 65 °C |
| Utilizzare la temperatura [Min] | -10 °C |
| Utilizzare la temperatura [Max] | 40 °C |
| Temperatura di stoccaggio [Min] | -40 °C |
| Temperatura di stoccaggio [Max] | 80 °C |

Omologazione

| | |
|------------|---|
| Marchio CE | ✓ |
|------------|---|

Servizi

| | |
|---|----------|
| Numero di articolo per calibrazione DAKkS (forza di compressione) | 963-263V |
|---|----------|

Imballaggio e spedizione

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| Tempi di consegna | 1 d |
| Dimensioni imballaggio (L×P×H) | 225×115×45 mm |
| Metodo di spedizione | Servizio pacchi |
| Peso netto ca. | 0,90 kg |
| Peso lordo ca. | 0,95 kg |
| Peso di spedizione | 0,946 kg |

Pittogrammi

STANDARD



OPTION



Categoria

| | |
|-----------------------|-----------------|
| Marchio | Sauter |
| Categoria di prodotto | Cella di misura |
| Gruppo di prodotti | Cella di carico |
| Famiglia di prodotti | CB P1 |

Sistema di misura

| | |
|---|--------------|
| Portata [Max] | 250 kg |
| Directione de la forza | compressione |
| Collegamento della celle di carico | 4-conduttori |
| Celle di carico OIML classe | C3 |
| Celle di carico - Risoluzione (calibrabile) | 3000 e |
| Cella di carico - Valore caratteristico - nominale | 3 mV/V |
| Cella di carico - Valore caratteristico - varianza | 0,003 mV/V |
| Celle di carico - Y-valore | 10000 |
| Celle di carico - Errore combinato | 0,023% |
| Cella di carico - Peso morto [Min] (%) | 0% |
| Applicazioni di misura | massa |
| Cella di carico - Resistenza di entrata - nominale | 350 Ω |
| Cella di carico - Resistenza di uscita - nominale | 350 Ω |
| Cella di carico - Resistenza di isolamento - [Min] | 5000 MΩ |
| Cella di carico - Tensione di alimentazione consigliata [Min] | 5 V |
| Cella di carico - Tensione di alimentazione consigliata [Max] | 12 V |
| Cella di carico - Resistenza di entrata - varianza | 3,5 Ω |
| Cella di carico - Resistenza di uscita - varianza | 3,5 Ω |