



CK P1

CK P2

CK P4



CK Y1



CK Y4



CK P1 · CK P2 · CK P4 Célula de pesaje miniaturizadas de aluminio

Datos técnicos

- Elevada precisión
- Error combinado
CK P1 / CK P2: 0,03 %
CK P4: 0,05 %
- Protección contra el polvo y el agua IP65 (según EN 60529)
- Aluminio
- Adecuado para balanzas pequeñas y de cocina, así como dinamómetros
- Longitud de cable: 0,25 m

CK Y1 · CK Y4 Célula de pesaje miniturizada de acero aleado

Datos técnicos

- Precisión según OIML C1
- Conforme a RoHS
- Alta precisión (error combinado 0,05 % F.S.)
- Constructiva muy bajo
- Apto, por ej., para la construcción de balanzas pesapersonas, de cocina o de correo u otras balanzas con una altura constructiva mínima
- Longitud de cable: 0,45 m

CK Y1

- Protección contra el polvo y el agua IP66
- Alcance de suministro: 1 pieza
- Circuito de puente completo (la caja de conexiones requiere para la conexión varias células de medición)

CK Y4

- Protección contra el polvo y el agua IP65
- Alcance de suministro: 4 piezas
- Circuito de cuarto de puente: 4 células de pesaje se unen en un puente completo
- No requiere caja de conexiones
- Sin compensación de esquinas

CD P1 Célula de carga de acero inoxidable

Datos técnicos

- Precisión según OIML R60 C3
- Conforme a RoHS
- Protección contra el polvo y el agua IP68 (según EN 60529), encapsulado herméticamente
- Acero inoxidable
- Área de aplicación: Mediciones de peso y fuerza de compresión
- Apto para balanzas de vehículos, balanzas de tolva, instalaciones de comprobación de vehículos, bancos de pruebas
- Valor nominal: 2 mV/V
- longitud de cable: 15 m
- Nota: Ejecución EX o clase de precisión C4 bajo demanda

Accesorios

- Pieza de presión para CD 10-3P1, CD 20-3P1, acero inoxidable, SAUTER CE P10330
- Pieza de presión para CD 40-3P1, CD 50-3P1, acero inoxidable, SAUTER CE P10350
- Kit de montaje, acero inoxidable, adecuado para CD 10-3P1, CD 20-3P1, SAUTER CE P41430
- Kit de montaje, acero inoxidable, adecuado para CD 40-3P1, CD 50-3P1, SAUTER CE P14150

Consejo: Encontrará más detalles y la hoja de datos técnicos, así como una amplia gama de accesorios, en www.sauter.eu

ESTÁNDAR	OPCIÓN
 IP 65	 1 DAY
 +3 DAYS	 +4 DAYS

Modelo	Carga nominal
SAUTER	kg
CK 600-0P1	0,6
CK 1-0P1	1
CK 2-0P1	2
CK 3-0P1	3
CK 5-0P1	5
CK 6-0P1	6
CK 300-0P2*	0,3
CK 600-0P2*	0,6

CK 300-0P4	0,3
CK 500-0P4	0,5

* HASTA FIN de EXISTENCIAS

ESTÁNDAR
 IP 65
 IP 66
 1 DAY

Modelo	Carga nominal
SAUTER	kg
CK 10-Y1	10
CK 30-Y1	30
CK 10-Y4	10
CK 30-Y4	30
CK 50-Y4	50



ESTÁNDAR	OPCIÓN
 IP 68	 M
 1 DAY	 +4 DAYS
	[Max] ≤ 28 t/250 kN

Modelo	Carga nominal
SAUTER	
CD 10-3P1*	10 t/100 kN
CD 20-3P1*	20 t/200 kN
CD 40-3P1*	40 t/400 kN
CD 50-3P1*	50 t/500 kN

* HASTA FIN de EXISTENCIAS