


KERN CE HSAIO

KERN

Compacte afleeseenheid (DIN-railmodel) voor de montage in schakelkasten



Categorie

Merk	Sauter
Productcategorie	Meettechnische componenten
Productgroep	Digitale weegtransmitter
Productfamilie	CE HS

Meetsysteem

Resolutie terminal (niet kalibreerbaar)	10.000
Justermogelijkheden	Justering met extern gewicht
Interne meetfrequentie	1600 Hz
Aantal platforms / kanalen	1
Meetcel - meetcelweerstand [Min] (Ohm)	43,75
Load cell - meetcelweerstand [Max] (Ohm)	1200
Weegcel - verbinding	6-draads

Scherm

Scherm type	7 segment LED
Scherm segmenten	6

Ontwerp

Afmetingen afleesinrichting (BxDxH)	120x101x23 mm
-------------------------------------	---------------

Functies

Bescherming IP - complete unit	IP20
Tarreerfunctie	automatisch & handmatig (meerdere keren)
Aantal toetsen voor bediening	3

Interface

Interfaces	Digital I/O RS-485 analoog (4 - 20 mA) USB-Device
------------	--

Milieuomstandigheden

Gebruikstemperatuur [Min]	-10 °C
Gebruikstemperatuur [Max]	40 °C
Opslagtemperatuur [Min]	-20 °C
Opslagtemperatuur [Max]	70 °C

Approval

CE-teken	✓
----------	---

Diensten

Artikelnummer voor afstelling op de opstelplaats	auf Anfrage on request
--	--------------------------

Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (BxDxH)	260x155x140 mm
Nettogewicht	0,149 kg
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,15 kg
Brutogewicht ca.	0,45 kg
Verzendgewicht	1,1 kg

Pictogrammen

STANDARD

