


# KERN CE HSE

# KERN

Compacte afleeseenheid (DIN-railmodel) voor de montage in schakelkasten



Aantal toetsen voor bediening 3

## Interface

Interfaces Ethernet  
Digital I/O  
RS-485  
USB-Device

## Milieuomstandigheden

Gebruikstemperatuur [Min] -10 °C  
Gebruikstemperatuur [Max] 40 °C  
Opslagtemperatuur [Min] -20 °C  
Opslagtemperatuur [Max] 70 °C

## Approval

CE-teken ✓

## Diensten


Artikelnummer voor afstelling op de opstelplaats auf Anfrage | on request

## Verpakking & verzending

Levertijden 1 d  
Afmetingen verpakking (B×D×H) 260×155×140 mm  
Nettogewicht 0,149 kg  
Verzendmethode Pakketdienst  
Nettogewicht ca. 0,15 kg  
Brutogewicht ca. 0,45 kg  
Verzendgewicht 1,1 kg

## Pictogrammen

### STANDARD



## Categorie

Merk Sauter

Productcategorie Meettechnische componenten

Productgroep Digitale weegtransmitter

Productfamilie CE HS

## Meetsysteem

Resolutie terminal (niet kalibreerbaar) 10.000

Justermogelijkheden Justering met extern gewicht

Interne meetfrequentie 1600 Hz

Aantal platforms / kanalen 1

Meetcel - meetcelweerstand [Min] (Ohm) 43,75

Load cell - meetcelweerstand [Max] (Ohm) 1200

Weegcel - verbinding 6-draads

## Scherm

Scherm type 7 segment LED

Scherm segmenten 6

Scherm cijferhoogte 7,62 mm

## Ontwerp

Afmetingen afleesinrichting (B×D×H) 120×101×23 mm

## Functies

Bescherming IP - complete unit IP20

Tarreerfunctie automatisch & handmatig (meerdere keren)