


SAUTER CE HSN

KERN

Apparecchio indicatore compatto (modulo su guida) per l'installazione all'interno di quadri elettrici



Numero di tasti per il comando 3

Interfaccia

Interfacce Digital I/O
RS-485
USB-Device
Profinet

Condizioni ambientali

Utilizzare la temperatura [Min] -10 °C
Utilizzare la temperatura [Max] 40 °C
Temperatura di stoccaggio [Min] -20 °C
Temperatura di stoccaggio [Max] 70 °C

Omologazione

Marchio CE ✓

Servizi


Numero di articolo per regolazione in luogo di installazione auf Anfrage | on request

Imballaggio e spedizione

Tempi di consegna 1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H) 260×155×140 mm
Metodo di spedizione Servizio pacchi
Peso netto ca. 0,15 kg
Peso lordo ca. 0,45 kg
Peso di spedizione 1,1 kg

Pittogrammi

STANDARD



Categoria

Marchio Sauter
Categoria di prodotto Componente della tecnologia di misura
Gruppo di prodotti Trasmettitore di pesata digitale
Famiglia di prodotti CE HS

Sistema di misura

Risoluzione del terminale (non calibrabile) 10.000
Possibilità di regolazione Aggiustamenti con peso esterno
Fréquence de mesure interne 1600 Hz
Numero di piattaforme / canali 1
Cella di carico - resistenza della cella di carico [Min] (Ohm) 43,75
Cella di carico - resistenza della cella di carico [Max] (Ohm) 1200
Collegamento della celle di carico 6-conduttori

Display

Display tipo 7 segmenti LED
Display barrette 6
Display altezza cifre 7,62 mm

Design

Dimensioni apparecchio indicatore (L×P×A) 120×101×23 mm

Funzioni

Protetta IP - unità completa IP20
Funzione di tara automatico e manuale (più volte)