


SAUTER CE HSP

KERN

Indicador compacto (módulo para riel) para instalación en cabinas de control



Interfaz

Interfaces	Digital I/O RS-485 USB-Device Profibus DP over EIA-485
------------	-----------------------------------------------------------------

Condiciones medioambientales

Temperatura de uso [Min]	-10 °C
Temperatura de uso [Max]	40 °C
Temperatura de almacenamiento [Min]	-20 °C
Temperatura de almacenamiento [Max]	70 °C

Homologación

Marca CE	✓
----------	---

Servicios

Número de artículo para ajuste para el lugar de instalación	auf Anfrage on request
-------------------------------------------------------------	--------------------------

Embalaje y envío

Plazo de entrega	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	260×155×140 mm
Método de envío	Servicio de paquetes
Peso neto aprox.	0,15 kg
Peso bruto aprox.	0,45 kg
Peso de envío	1,1 kg

Información sobre el producto

GTIN/Número EAN	404576 1236059
Número de mercancía	84239010
Clasificación REACH	ninguna sustancia prohibida

Pictogramas

STANDARD



Categoría

Marca	Sauter
Categoría de producto	Componente de la tecnología de medición
Grupo de producto	Transmisor de pesaje digital
Familia de productos	CE HS

Sistema de medición

Resolución del terminal (no calibrable)	10.000
Posibilidades de ajuste	Ajuste con peso externo
Conexión de la célula de pesaje	6 conductores
Frecuencia de medición interna	1600 Hz
Célula de carga - Resistencia de la célula de carga [Mín] (Ohm)	43,75
Célula de carga - Resistencia de la célula de carga [Máx] (Ohm)	1200
Número de plataformas / canales	1

Pantalla

Pantalla tipo	LED de 7 segmentos
Pantalla secciones	6
Pantalla altura de dígitos	7,62 mm

Diseño

Dimensiones indicador (A×P×A)	120×101×23 mm
-------------------------------	---------------

Funciones

Protección IP - unidad completa	IP20
Función de tara	automático y manual (varias veces)
Número de teclas de manejo	3