


# KERN CE HSP

# KERN

Compacte afleeseenheid (DIN-railmodel) voor de montage in schakelkasten



## Categorie

Merk	Sauter
Productcategorie	Meettechnische componenten
Productgroep	Digitale weegtransmitter
Productfamilie	CE HS

## Meetsysteem

Resolutie terminal (niet kalibreerbaar)	10.000
Justermogelijkheden	Justering met extern gewicht
Interne meetfrequentie	1600 Hz
Aantal platforms / kanalen	1
Meetcel - meetcelweerstand [Min] (Ohm)	43,75
Load cell - meetcelweerstand [Max] (Ohm)	1200
Weegcel - verbinding	6-draads

## Scherm

Scherm type	7 segment LED
Scherm segmenten	6
Scherm cijferhoogte	7,62 mm

## Ontwerp

Afmetingen afleesinrichting (BxDxH)	120x101x23 mm
-------------------------------------	---------------

## Functies

Bescherming IP - complete unit	IP20
Tarreerfunctie	automatisch & handmatig (meerdere keren)

Aantal toetsen voor bediening	3
-------------------------------	---

## Interface

Interfaces	Digital I/O RS-485 USB-Device Profibus DP over EIA-485
------------	---

## Milieuomstandigheden

Gebruikstemperatuur [Min]	-10 °C
Gebruikstemperatuur [Max]	40 °C
Opslagtemperatuur [Min]	-20 °C
Opslagtemperatuur [Max]	70 °C

## Approval

CE-teken	✓
----------	---

## Diensten

Artikelnummer voor afstelling op de opstelplaats	auf Anfrage   on request
--	--------------------------

## Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (BxDxH)	260x155x140 mm
Nettogewicht	0,149 kg
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,15 kg
Brutogewicht ca.	0,45 kg
Verzendgewicht	1,1 kg

## Pictogrammen

### STANDARD

