


SAUTER CE HSP

KERN

Aparelho de avaliação compacto (módulo com calhas de cobertura) para instalação em armários de distribuição



Interface

Interfaces	Digital I/O RS-485 USB-Device Profibus DP over EIA-485
------------	---

Condições ambientais

Temperatura de uso [Min]	-10 °C
Temperatura de uso [Max]	40 °C
Temperatura de armazenamento [Min]	-20 °C
Temperatura de armazenamento [Max]	70 °C

Homologação

Sinal CE	✓
----------	---

Serviços


Número do artigo para ajustamento no local de montagem	auf Anfrage on request
--	--------------------------

Embalagem e expedição

Prazos de fornecimento	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	260×155×140 mm
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	0,15 kg
Peso bruto aprox.	0,45 kg
Peso de envio	1,1 kg

Pictogramas

STANDARD



Categoria

Marca	Sauter
Categoria de produto	Componentes da tecnologia de medição
Grupo de produto	Transmissor de pesagem digital
Família de produto	CE HS

Sistema de medição

Resolução terminal (não calibrável)	10.000
Possibilidades de ajuste	Ajuste com peso externo
Frequência de medição interna	1600 Hz
Número de plataformas / canais	1
Célula de carga - resistência da célula de carga [Min] (Ohm)	43,75
Célula de carga - resistência da célula de carga [Máx] (Ohm)	1200
Ligação da célula de pesagem	6-condutores

Ecrã

Ecrã tipo	7 segmentos LED
Ecrã segmentos	6
Ecrã altura de dígitos	7,62 mm

Desenho

Dimensões visor (L×P×A)	120×101×23 mm
-------------------------	---------------

Funções

Protecção IP - unidade completa	IP20
Função de tarar	automático & manual (várias vezes)
Número de teclas para operação	3