

KERN CE WT1-Y1

KERN

Trasmettitore di pesata analogico per amplificare il segnale dell'estensimetro con uscita in corrente o in tensione (a secondo del modello)



Omologazione

Marchio CE ✓

Servizi

Numero di articolo per regolazione in luogo di installazione auf Anfrage | on request

Imballaggio e spedizione

Tempi di consegna	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	190×160×105 mm
Peso netto	0,225 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	0,25 kg
Peso lordo ca.	0,35 kg
Peso di spedizione	0,6 kg

Pittogrammi

STANDARD



Categoria

Marchio	Sauter
Categoria di prodotto	Componente della tecnologia di misura
Gruppo di prodotti	Trasmettitore di pesata analogico
Famiglia di prodotti	CE WT

Sistema di misura

Possibilità di regolazione	Aggiustamenti con peso esterno
Numero di piattaforme / canali	1
Collegamento della celle di carico	4-conduttori

Display

Display retroilluminato no

Design

Dimensioni apparecchio indicatore (L×P×A) 110×45×32 mm

Funzioni

Protetta IP - unità completa IP54

Interfaccia

Interfacce analogica (4 - 20 mA)

Alimentazione

Tensione di ingresso alimentatore / elettricità [Max] 12 V

Condizioni ambientali

Utilizzare la temperatura [Min]	-20 °C
Utilizzare la temperatura [Max]	65 °C