

SAUTER CE WT2-Y4

KERN

Trasmettitore di pesata analogico per amplificare il segnale dell'estensimetro con uscita in corrente o in tensione (a secondo del modello)



Omologazione

Marchio CE ✓

Servizi

Numero di articolo per regolazione in luogo di installazione auf Anfrage | on request

Imballaggio e spedizione

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| Tempi di consegna | 1 d |
| Dimensioni imballaggio (L×P×H) | 260×165×140 mm |
| Metodo di spedizione | Servizio pacchi |
| Peso netto ca. | 0,85 kg |
| Peso lordo ca. | 1,2 kg |
| Peso di spedizione | 1,2 kg |

Pittogrammi

STANDARD



Categoria

| | |
|-----------------------|---------------------------------------|
| Marchio | Sauter |
| Categoria di prodotto | Componente della tecnologia di misura |
| Gruppo di prodotti | Trasmettitore di pesata analogico |
| Famiglia di prodotti | CE WT |

Sistema di misura

| | |
|------------------------------------|--------------------------------|
| Possibilità di regolazione | Aggiustamenti con peso esterno |
| Numero di piattaforme / canali | 1 |
| Collegamento della celle di carico | 4-conduttori |

Display

Display retroilluminato no

Design

Dimensioni apparecchio indicatore (L×P×A) 110×45×32 mm

Funzioni

Protetta IP - unità completa IP65

Interfaccia

Interfacce analogica (4 - 20 mA)

Alimentazione

Tensione di ingresso alimentatore / elettricità [Max] 24 V 1 A

Condizioni ambientali

Utilizzare la temperatura [Min] -20 °C
Utilizzare la temperatura [Max] 65 °C