

# KERN CE WT2-Y4

# KERN

Transmissor de pesagem analógico para reforço do sinal DMS com saída de corrente ou de tensão (de acordo com o modelo)



## Homologação

Sinal CE ✓

## Serviços

Número do artigo para ajustamento no local de montagem auf Anfrage | on request

## Embalagem e expedição

Prazos de fornecimento	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	260×165×140 mm
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	0,85 kg
Peso bruto aprox.	1,2 kg
Peso de envio	1,2 kg

## Pictogramas

### STANDARD



## Categoria

Marca	Sauter
Categoria de produto	Componentes da tecnologia de medição
Grupo de produto	Transmissor de pesagem analógico
Família de produto	CE WT

## Sistema de medição

Possibilidades de ajuste	Ajuste com peso externo
Número de plataformas / canais	1
Ligação da célula de pesagem	4-condutores

## Ecrã

Ecrã retroiluminado	não
---------------------	-----

## Desenho

Dimensões visor (L×P×A)	110×45×32 mm
-------------------------	--------------

## Funções

Protecção IP - unidade completa	IP65
---------------------------------	------

## Interface

Interfaces	análoga (4 - 20 mA)
------------	---------------------

## Fornecimento de energia

Tensão de entrada fornecimento de alimentação / corrente [Max]	24 V 1 A
--	----------

## Condições ambientais

Temperatura de uso [Min]	-20 °C
Temperatura de uso [Max]	65 °C