


# KERN CFS 300-3

# KERN

Professionele telweegschaal met fijne schaalverdeling en 100 geheugenplaatsen voor artikelen en met interface voor een tweede weegschaal, numerieke resolutie 300.000 punten



## Ontwerp

Afmetingen behuizing (B×D×H)	315×350×110 mm
Afmetingen apparaat (B×D×H)	320×350×125 mm
Afmetingen compleet gemonteerd (B×D×H)	315×350×185 mm
Afmetingen rechthoekig windbescherming - binnen (B×D×H)	155×141×80 mm
Afmetingen rechthoekig windbescherming - buiten (B×D×H)	167×154×80 mm
Afmetingen afleesinrichting (B×D×H)	320×350×120 mm
Afmetingen weegoppervlak (Ø)	80 mm
Afmetingen weegoppervlak	80 mm
Materiaal behuizing	kunststof
Materiaal weegoppervlak	edelstaal
Materiaal plateau	edelstaal
Materiaal windbescherming	kunststof
Materiaal meetcel(len)	aluminium
Waterpas	✓
Stelschroeven verstelbaar	✓
Transportbeveiliging - aanhaalmoment	0,1 Nm

## Functies

PreTare-functie	✓
Totale geheugenfunctie	✓
Recept/samenstellingsniveau	Sum A
Omrekeningsfunctie	✓
PLU - totaal	100
Tolerantie wegen	✓
Tolerantie wegen - signaal type	akoestisch visueel
Wegingen onder het weegplateau	Geen
Telfunctie	✓
Tellingsresolutie (Laboratoriumomstandigheden)	300.000
Tel-referentiegewicht invoerbaar	✓
Kleinste stukgewicht bij het tellen van het aantal stuks	1 mg
Kleinste stukgewicht bij het tellen van het aantal stuks - onder normale omstandigheden	10 mg
Mogelijke referentiehoeveelheid	n (willekeurig aantal stuks)
Bescherming IP - complete unit	IP23
Bescherming IP - meetcel	IP65
Geheugenfunctie	✓

## Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Industrieweegschaale
Productgroep	Telweegschaal
Productfamilie	CFS

## Meetsysteem

Weegsysteem	Rekmeetstrip
Weegbereik [Max]	300 g
Af leesbaarheid [d]	0,001 g
Reproduceerbaarheid	0,002 g
Linearisatie	± 0,004 g
Resolutie	300.000
Tarrabereik	300 g
Justermogelijkheden	Justering met extern gewicht
Aanbevolen justergewicht	200 g (F1); 100 g (F1)
Inslingertijd	2 s
Excentrische belasting bij 1/3 [Max]	0,006 g
Bauart der Waage	Weegschaal met één bereik
Eenheden	g lb
Maximale kruip (15 minuten)	10 mg
Maximale kruip (30 minuten)	20 mg
Vooraf ingestelde eenheid	g
Weegcel type	aluminium IP65 met siliconen coating

## Scherm

Type display	LCD
Scherm achtergrondverlichting	✓
Scherm cijferhoogte	20 mm

# KERN CFS 300-3

# KERN

Professionele telweegschaal met fijne schaalverdeling en 100 geheugenplaatsen voor artikelen en met interface voor een tweede weegschaal, numerieke resolutie 300.000 punten

Auto-Off interval(len) in batterij/ accu bedrijf	3 min
	off
	5 min
	30 min
	15 min

Auto-Off interval(len) in netbedrijf	3 min
	off
	5 min
	30 min
	15 min

Tarreefunctie handmatig (meerdere keren)

Aantal toetsen voor bediening	20
-------------------------------	----

## Interface

Interfaces	RS-232 standaard Interface tweede schaal
------------	---

## Stroomvoorziening

Bijgeleverde stroomvoorziening	Voedingseenheid
--------------------------------	-----------------

Voedingseenheid type	Stekkeradapter
----------------------	----------------

Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - bij de levering inbegrepen	EURO
	UK
	US
	CH

Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - optioneel	EURO
	AUS
	UK
	US
	CH

Kabellengte stroomvoorziening	180 cm
-------------------------------	--------

Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	110 V - 230 V AC
---	------------------

Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	12 V, 500 mA
---	--------------

Contactdoos voor voedingseenheid  
Holle stekker, binnen plus, Ø buiten 5,5 mm, Ø binnen 2,1 mm, lang 9,5 mm

Type batterij/accu	Pb
--------------------	----

Accu	GAB-A04
------	---------

Accu bedrijfsduur - met achtergrondverlichting	40 h
---	------

Accu bedrijfsduur - zonder achtergrondverlichting	70 h
--	------

Accu oplaadtijd	14 h
-----------------	------

Accu optioneel	Accu optioneel
----------------	----------------

## Milieuomstandigheden

Omgevingstemperatuur [Min]	0 °C
----------------------------	------

Omgevingstemperatuur [Max]	40 °C
----------------------------	-------

Luchtvochtigheid omgeving [Min]	0 %
---------------------------------	-----

Luchtvochtigheid omgeving [Max]	80 %
---------------------------------	------

Opslagtemperatuur [Min]	-20 °C
-------------------------	--------

Opslagtemperatuur [Max]	60 °C
-------------------------	-------

## Approval

CE-teken	✓
----------	---

## Diensten

Artikelnummer voor DAkKS- kalibratie	963-127
---	---------

Artikelnummer voor conformiteitscertificaat	969-517
--	---------

## Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
-------------	-----

Afmetingen verpakking (B×D×H)	640×540×230 mm
-------------------------------	----------------

Verzendmethode	Pakketdienst
----------------	--------------

Nettogewicht ca.	2,6 kg
------------------	--------

Brutogewicht ca.	6 kg
------------------	------

Verzendgewicht	15,9 kg
----------------	---------

## Productinformatie

GTIN/EAN-nummer	4045761150737
-----------------	---------------

Goederencode	90160010
--------------	----------

REACH classificatie	geen verboden stoffen
---------------------	-----------------------

## Pictogrammen

### STANDARD



### OPTION

