

KERN CFS 50K-3

KERN

Balança de contagem profissional com alta resolução com 100 espaços de memorização de artigos e interface para uma segunda balança, com resolução da contagem de até 75.000 pontos



Ecrã retroiluminado	sim
Ecrã altura de dígitos	20 mm

Desenho

Dimensões da caixa (L×P×A)	370×360×100 mm
Dimensões dispositivo (L×P×A)	320×350×125 mm
Dimensões completamente montado (L×P×A)	370×360×125 mm
Dimensões superfície de pesagem (L×P)	370×240 mm
Dimensões superfície de pesagem	370×240 mm
Material da caixa	plástico
Material superfície de pesagem	aço inox
Material caixa do ecrã	Plásticos
Material célula(s) de carga	alumínio
Nível de bolha	✓
Pés de nivelamento ajustáveis	✓

Funções

Função PreTare	✓
Função de memória total	✓
Nível de receita/summing	Sum A
Função de conversão	✓
PLU - total	100
Pesagem de tolerância	✓
Pesagem de tolerância - tipo de sinal	acusticamente visual
Pesagens em suspensão	Não
Função de contagem	✓
Resolução de contagem (Condições de laboratório)	50.000
Pedo de referência para contagem introduzível	✓
Menor peso parcial na contagem de unidades	1 g
Menor peso parcial na contagem de unidades - em condições normais	10 g
Possível quantidade de referência	n (qualquer número de peças)
Protecção IP - unidade completa	IP23
Protecção IP - célula de carga	IP65
Função memória	✓
Auto-Off intervalo(s) em funcionamento a bateria/acumulador	3 min off 5 min 30 min 15 min

Categoria

Marca	KERN
Categoria de produto	Balança industriais
Grupo de produto	Balança de contagem
Família de produto	CFS

Sistema de medição

Tipo de balança	Balança de amplitude única
Sistema de pesagem	Extensómetro
Gama de pesagem [Max]	50 kg
Leitura [d]	0,001 kg
Reprodutibilidade	0,001 kg
Linearidade	± 0,002 kg
Resolução	50.000
Zona de tara	50 kg
Possibilidades de ajuste	Ajuste com peso externo
Peso de aferição recomendado	50 kg (F2)
Possíveis pontos de ajuste	15 kg; 30 kg; 50 kg
Tempo transitório	2 s
Tempo de aquecimento	120 min
Sobrecarga excêntrica com 1/3 [Max]	0,005 kg
Fluência máxima (15 minutos)	4 g
Fluência máxima (30 minutos)	8 g
Unidade pré-ajustada	kg
Unidades de medição	kg lb
Célula de pesagem tipo	alumínio IP65 revestida de silicone

Ecrã

Tipo de exposição	LCD
-------------------	-----

KERN CFS 50K-3

KERN

Balança de contagem profissional com alta resolução com 100 espaços de memorização de artigos e interface para uma segunda balança, com resolução da contagem de até 75.000 pontos

Função de tarar	manualmente (várias vezes)
Número de teclas para operação	20

Interface	
Interfaces	RS-232 de série Interface for a secondary balance

Fornecimento de energia	
Fonte de alimentação fornecida	Unidade de fornecimento de energia
Fonte de alimentação por ficha / adaptadore para países - contido no volume de fornecimento	EURO UK US CH
Fonte de alimentação por ficha / adaptadore para países - opcional	EURO AUS UK US CH

Tensão de entrada fornecimento de alimentação / electricidade [Max]	220 V - 240 V AC, 50 Hz
Tensão de entrada fornecimento de alimentação / corrente [Max]	12 V, 500 mA
Tipo de bateria / acumulador	Pb
Acumulador	GAB-A04
Acumulador tempo de operação - con retroiluminação	40 h
Acumulador tempo de operação - sem retroiluminação	70 h
Acumulador tiempo de carga	14 h
Acumulador opcional	Acumulador opcional

Condições ambientais	
Temperatura ambiente [Min]	0 °C
Temperatura ambiente [Max]	40 °C
Humidade ambiente [Min]	0 %
Humidade ambiente [Max]	80 %
Temperatura de armazenamento [Min]	-20 °C
Temperatura de armazenamento [Max]	60 °C


Homologação	
Sinal CE	✓

Serviços	
Número do artigo para ajustamento no local de montagem	961-248
Número do artigo para calibração DAkks	963-128
Número do artigo para certificado de conformidade	969-517

Embalagem e expedição	
Prazos de fornecimento	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	470×440×205 mm
Peso líquido	4,4 kg
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	4,4 kg
Peso bruto aprox.	6 kg
Peso de envio	8,5 kg

Pictogramas

STANDARD



OPTION

