

KERN CH 50K100

KERN

Der Klassiker unter den Handhängewaagen – perfekt für schnelles Wiegen von erhöhten Lasten



Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Industriewaage
Produktgruppe	Hängewaage
Produktfamilie	CH

Messsystem

Bauart der Waage	Einbereichswaage
Wägesystem	Dehnungsmessstreifen
Wägebereich [Max]	50 kg
Ablesbarkeit [d]	0,1 kg
Reproduzierbarkeit	0,1 kg
Linearität	± 0,2 kg
Auflösung	500
Justiermöglichkeiten	Justierung mit externem Gewicht
Empfohlenes Justiergewicht	20 kg (M3)
Mögliche Justierpunkte	20 kg
Einschwingzeit	2 s
Anwärmzeit	10 min
Max. Kriechen (15 Minuten)	200 g
Max. Kriechen (30 Minuten)	400 g
Exzentrische/Außermittige Belastung nicht möglich	✓
Voreingestellte Einheit	kg
Einheiten	kg lb N
Interne Messfrequenz	5 Hz
Toleranz (% von [Max])	0,5%

Display

Display-Art	LCD
Display Hinterleuchtung	nein
Display Ziffernhöhe	11 mm

Bauform

Abmessungen Gehäuse (B×T×H)	90×30×176,5 mm
Abmessungen komplett montiert (B×T×H)	90×30×283 mm
Abmessung Gehäuse - Breite (A)	90 mm
Abmessung Gehäuse - Tiefe (B)	30 mm
Abmessung Gehäuse - Höhe/Länge (C)	176,5 mm
Abmessung - Gesamthöhe/Gesamtlänge (D)	283 mm
Material Gehäuse	Kunststoff
Material Lasthaken	Stahl
Material Displaygehäuse	Kunststoff
Lastzellen - Anzahl	1

Funktionen

Unterflurwägung	Keine
Funktion zur Mittelwertbildung bei unruhigen Wägebedingungen	✓
Hold-Funktion	✓
Auto-Off Intervall(e) im Batterie-/ Akkubetrieb	3:30 min
Auto-Off Intervall(e) im Netzbetrieb	3 min
Tarierfunktion	manuell (mehrmalig)
Anzahl Tasten für Bedienung	3

Energieversorgung

mitgelieferte Stromversorgung	Batterie
Batterie-/ Akkuart	Alkali(-Mangan)
Batterie	9 V Block
Batterieanschluss	9V Block
Batterie Betriebsdauer	80 h
Batterie-Spannung	9 V

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [Min] (°C)	5 °C
Umgebungstemperatur [Max] (°C)	35 °C
Luftfeuchtigkeit Umgebung [Max]	80 %
Lagertemperatur [Max]	60 °C

Zulassung

CE Zeichen	✓
------------	---

KERN CH 50K100



Der Klassiker unter den Handhängewaagen – perfekt für schnelles Wiegen von erhöhten Lasten

TÜV-geprüft ✓

Dienstleistungen

Artikelnummer für Justage auf Aufstellungsort 961-248

Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung 963-128H

Artikelnummer für Konformitätszertifikat 969-517

Verpackung & Versand

Lieferzeit 1 d

Abmessungen Verpackung (B×T×H) 225×150×70 mm

Versandart Paketdienst

Nettogewicht ca. 0,35 kg

Bruttogewicht ca. 0,55 kg

Versandgewicht 0,54 kg

Piktogramme

STANDARD



OPTION

