

KERN CH 50K100

KERN

La bandeja de colgar de mano más clásica – ideal para un rápido pesaje de cargas mayores



Categoría

Marca	KERN
Categoría de producto	Balanza industrial
Grupo de producto	Balanza de colgar
Familia de productos	CH

Sistema de medición

Tipo de balanza	Balanza de un rango
Sistema de pesaje	Tiras de medición de ensanchamiento
Campo de pesaje [Max]	50 kg
Lectura [d]	0,1 kg
Reproducibilidad	0,1 kg
Linealidad	± 0,2 kg
Resolución	500
Posibilidades de ajuste	Ajuste con peso externo
Peso recomendado para ajuste	20 kg (M3)
Posibles puntos de ajuste	20 kg
Tiempo de estabilización	2 s
Tiempo de calentamiento	10 min
Fluencia máxima (15 minutos)	200 g
Fluencia máxima (30 minutos)	400 g
No es posible una carga excéntrica/descentrada	✓
Unidad predefinida	kg
Unidades de medición	kg lb N
Frecuencia de medición interna	5 Hz
Tolerancia (% de [Max])	0,5%

Pantalla

Tipo de pantalla	LCD
Pantalla retroiluminación	no
Pantalla altura de dígitos	11 mm

Diseño

Dimensiones de carcasa (A×P×A)	90×30×176,5 mm
Dimensiones completamente montado (A×P×A)	90×30×283 mm
Dimensiones de carcasa - anchura (A)	90 mm
Dimensiones de carcasa - profundo (B)	30 mm
Dimensiones de carcasa - altura/longitud (C)	176,5 mm
Dimensiones - altura total/longitud total (D)	283 mm
Material de carcasa	plástico
Material gancho de carga	acero
Material carcasa de pantalla	Plásticos
Células de carga - número	1

Funciones

Pesajes inferiores	No
Función de promediado en condiciones de pesaje inestables	✓
Función Hold	✓
Auto-Off intervalo(s) en funcionamiento con pilas/acumulador	3:30 min
Auto-Off intervalo(s) en funcionamiento con adaptor de red	3 min
Función de tara	manualmente (varias veces)
Número de teclas de manejo	3

Alimentación

Alimentación suministrada	Batería
Tipo de batería / acumulador	Álcali(-manganeso)
Pila	9 V bloque
Conexión de la batería	Bloque de 9v
Pila tiempo de carga	80 h
Batería tensión	9 V

Condiciones medioambientales

Temperatura ambiental [Min]	5 °C
Temperatura ambiental [Max]	35 °C
Humedad ambiental [Max]	80 %

KERN CH 50K100



La bandeja de colgar de mano más clásica – ideal para un rápido pesaje de cargas mayores

Temperatura de almacenamiento
[Max] 60 °C

Homologación

Marca CE ✓
Comprobado por TÜV ✓

Servicios

Número de artículo para ajuste
para el lugar de instalación 961-248
Número de artículo para
calibración DAkkS 963-128H
Número de artículo para
certificado de conformidad 969-517

Embalaje y envío

Plazo de entrega 1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A) 225×150×70 mm
Peso neto 0,316 kg
Método de envío Servicio de paquetes
Peso neto aprox. 0,35 kg
Peso bruto aprox. 0,55 kg
Peso de envío 0,54 kg

Pictogramas

STANDARD



OPTION

DAkkS
+3 DAYS