

# KERN CH 50K50

**KERN**

Il classico tra i bilance sospese manuali – perfetto per pesare rapidamente carichi elevati



## Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Bilance industriali
Gruppo di prodotti	Bilancia sospesa
Famiglia di prodotti	CH

## Sistema di misura

Tipo di bilancia	Bilancia a portata unica
Sistema di pesata	Estensimetro
Portata [Max]	50 kg
Divisione [d]	0,05 kg
Riproducibilità	0,05 kg
Linearità	± 0,1 kg
Risoluzione	1.000
Possibilità di regolazione	Aggiustamenti con peso esterno
Peso di calibrazione consigliato	20 kg (M3)
Possibili punti di regolazione	20 kg
Tempo di stabilizzazione	2 s
Tempo di riscaldamento	10 min
Scorrimento massimo (15 minuti)	100 g
Scorrimento massimo (30 minuti)	200 g
Carico eccentrico/off-centrico non possibile	✓
Unità preimpostata	kg
Unità di misura	kg lb N
Fréquence de mesure interne	5 Hz
Tolleranza (% da [Max])	0,5%

## Display

Tipo di display	LCD
Display retroilluminato	no
Display altezza cifre	11 mm

## Design

Dimensioni alloggiamento (L×P×A)	90×30×176,5 mm
Dimensioni completamente assemblato (L×P×A)	90×30×283 mm
Dimensioni alloggiamento - larghezza (A)	90 mm
Dimensioni alloggiamento - profondo (B)	30 mm
Dimensioni alloggiamento - altezza/lunghezza (C)	176,5 mm
Dimensioni - altezza totale/lunghezza totale (D)	283 mm
Materiale alloggiamento	plastica
Materiale gancio di carico	acciaio
Materiale alloggiamento del display	Plastica
Celle di carico - numero	1

## Funzioni

Pesate sottobilancia	No
Funzione di mediazione per condizioni di pesatura instabili	✓
Funzione Hold	✓
Auto-Off intervallo(/intervalli) in funzionamento a batterie/accumulatore	3:30 min
Auto-Off intervallo(/intervalli) in funzionamento a alimentatore di rete	3 min
Funzione di tara	manualmente (più volte)
Numero di tasti per il comando	3

## Alimentazione

Alimentazione in dotazione	Batteria
Tipo di batteria/accumulatore	Alcalino(-manganese)
Batteria	blocco di 9 V
Collegamento della batteria	Blocco di 9v
Batteria tempo di carica	80 h
Batteria tensione	9 V

## Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [Min]	5 °C
Temperatura ambiente [Max]	35 °C
Umidità ambientale [Max]	80 %

# KERN CH 50K50

Il classico tra i bilance sospese manuali – perfetto per pesare rapidamente carichi elevati

Temperatura di stoccaggio [Max] 60 °C

## Omologazione

Marchio CE	✓
Testato TÜV	✓

## Servizi

Numero di articolo per regolazione in luogo di installazione	961-248
Numero di articolo per calibrazione DAkkS	963-128H
Numero di articolo per certificato di conformità	969-517

## Imballaggio e spedizione

Tempi di consegna	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	225×150×70 mm
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	0,35 kg
Peso lordo ca.	0,55 kg
Peso di spedizione	0,54 kg

## Pittogrammi

### STANDARD



### OPTION

DAkkS  
+3 DAYS