



CK P1

CK P2

CK P4



CK Y1



CK Y4



CK P1 · CK P2 · CK P4 Cella di carico in miniatura in alluminio

Dati tecnici

- Alta precisione
- Errore combinato
CK P1 / CK P2: 0,03 %
CK P4: 0,05 %
- Protezione antipolvere ed antispruzzo IP65 (secondo EN 60529)
- Alluminio
- Adatto per bilance piccole, bilance da cucina e strumenti di misurazione per forze
- Lunghezza cavo: 0,25 m

CK Y1 · CK Y4 Cella di carico piatta in miniatura in acciaio legato

Dati tecnici

- Precisione secondo OIML C1
- Conforme RoHS
- Alta precisione (errore combinato 0,05 % F.S.)
- Struttura molto bassa
- Adatto per es. per la realizzazione di bilance pesapersone, bilance da cucina, bilance per pacchi o altre bilance ad altezza molto ridotta
- Lunghezza cavo: 0,45 m

CK Y1

- Protezione antipolvere ed antispruzzo IP66
- Consegna: 1 pezzo
- Circuito a ponte intero (La Junction box necessita di svariate celle di misura per il collegamento)

CK Y4

- Protezione antipolvere ed antispruzzo IP66
- Consegna: 4 pezzi
- Circuito a quarti di ponte: 4 celle di carico sono collegate tra loro a creare un ponte intero
- Non è necessaria la Junction box
- Nessuna calibrazione degli angoli

CD P1 Dinamometro in acciaio inox

Dati tecnici

- Precisione secondo OIML R60 C3
- Conforme RoHS
- Protezione antipolvere ed antispruzzo IP68 (secondo EN 60529), ermeticamente incapsulato
- Acciaio inossidabile
- Campo di applicazione: Misurazione del peso e pressione
- Adatto per bilance per automezzi, bilance dosatrici, dispositivi di prova per automezzi, banchi di prova, bilance sospese
- Valore caratteristico nominale: 2 mV/V
- Lunghezza cavo: 15 m
- Nota: Versione antiesplorazione EX o classe di precisione C4 su richiesta

Accessori

- Pressore per CD 10-3P1, CD 20-3P1, acciaio, antiruggine, SAUTER CE P10330
- Pressore per CD 40-3P1, CD 50-3P1, acciaio, antiruggine, SAUTER CE P10350
- Kit di montaggio, acciaio, antiruggine, adatto per CD 10-3P1, CD 20-3P1, SAUTER CE P41430
- Kit di montaggio, acciaio, antiruggine, adatto per CD 40-3P1, CD 50-3P1, SAUTER CE P14150

Suggerimento: Per ulteriori dettagli e schede tecniche, nonché per una vasta gamma di accessori, consultare il sito www.sauter.eu

DI SERIE	SU RICHIESTA
IP 65	1 DAY
DAKKS	ISO
+3 DAYS	+4 DAYS

Modello	Carico nominale
SAUTER	kg
CK 600-0P1	0,6
CK 1-0P1	1
CK 2-0P1	2
CK 3-0P1	3
CK 5-0P1	5
CK 6-0P1	6
CK 300-0P2*	0,3
CK 600-0P2*	0,6

CK 300-0P4	0,3
CK 500-0P4	0,5

* FINO A ESAURIMENTO DELLE SCORTE

DI SERIE
IP 65
IP 66
1 DAY

Modello	Carico nominale
SAUTER	kg
CK 10-Y1	10
CK 30-Y1	30
CK 10-Y4	10
CK 30-Y4	30
CK 50-Y4	50



DI SERIE	SU RICH.
IP 68	M
1 DAY	ISO
	[Max] ≤ 28 t/250 kN

Modello	Carico nominale
SAUTER	
CD 10-3P1*	10 t/100 kN
CD 20-3P1*	20 t/200 kN
CD 40-3P1*	40 t/400 kN
CD 50-3P1*	50 t/500 kN

* FINO A ESAURIMENTO DELLE SCORTE