

SAUTER CK 10-Y1

Platte miniatuur weegcel van gelegeerd staal

KERN



Montage - krachtverdeling

4 × doorgaand gat Ø 3,1 mm

Milieuomstandigheden

| | |
|----------------------------|--------|
| Omgevingstemperatuur [Min] | -20 °C |
| Omgevingstemperatuur [Max] | 50 °C |
| Gebruikstemperatuur [Min] | -10 °C |
| Gebruikstemperatuur [Max] | 60 °C |
| Opslagtemperatuur [Min] | -30 °C |
| Opslagtemperatuur [Max] | 60 °C |

Approval

CE-teken ✓

Diensten

Artikelnummer voor DAkKS-kalibratie (drukkracht) 963-261V

Productinformatie

| | |
|---------------------|-----------------------|
| GTIN/EAN-nummer | 4045761246362 |
| Goederencode | 84239010 |
| REACH classificatie | geen verboden stoffen |

Verpakking & verzending

| | |
|-------------------------------|--------------|
| Verzendmethode | Pakketdienst |
| Levertijden | 1 d |
| Afmetingen verpakking (B×D×H) | 90×90×20 mm |
| Nettogewicht ca. | 0,10 kg |
| Brutogewicht ca. | 0,10 kg |
| Verzendgewicht | 0,1 kg |

Pictogrammen

STANDARD



Categorie

| | |
|------------------|---------|
| Merk | Sauter |
| Productcategorie | Meetcel |
| Productgroep | Weegcel |
| Productfamilie | CK Y1 |

Meetsysteem

| | |
|--|---------------------|
| Weegbereik [Max] | 10 kg |
| Spanningstoevoer + Kleur | rood |
| Spanningstoevoer - Kleur | zwart |
| Weegcel - karakteristieke waarde - variantie | 0,1 mV/V |
| Weegcel - Gecombineerde fout | 0,05% |
| Weegcel - isolatieweerstand - [Min] | 2000 MΩ |
| Weegcel - dode lading [Min] (%) | 0% |
| Weegcel - aanbevolen voedingsspanning [Min] | 3 V |
| Weegcel - ingangsweerstand - nominaal | 1000 Ω |
| Weegcel - Uitgangsweerstand - nominaal | 1000 Ω |
| Meetapplicaties | massa |
| Weegcel - karakteristieke waarde - nominaal | 1 mV/V |
| Veilige overbelasting | 120% |
| Kruipfout (30 minuten) | ± 0.05% F.S. |
| Temperatuurcoëfficiënt - nulsignaal | ± 0.1% F.S. / 10 °C |

Functies

Bescherming IP - complete unit IP66

Ontwerp

| | |
|----------------------------|-----------------------|
| Materiaal | staal, gegalvaniseerd |
| Bouwworm | Miniatuur buigbalk |
| Afmetingen (B×D×H) | 34×34×4,5 mm |
| Kabellengte | 0,45 m |
| Montage - krachttoepassing | Boring Ø 5 mm |