

# SAUTER CK 3-0P1

Miniatuurweegcel van aluminium

# KERN



Montage - krachtverdeling 2 × tapgat M5

## Milieuomstandigheden

Omgevingstemperatuur [Min]	-10 °C
Omgevingstemperatuur [Max]	40 °C
Gebruikstemperatuur [Min]	-10 °C
Gebruikstemperatuur [Max]	40 °C
Opslagtemperatuur [Min]	-20 °C
Opslagtemperatuur [Max]	65 °C

## Approval

CE-teken ✓

## Diensten

Artikelnummer voor DAkks-kalibratie (drukkracht) 963-261V

## Productinformatie

GTIN/EAN-nummer	4045761221123
Goederencode	84239010
REACH classificatie	geen verboden stoffen

## Verpakking & verzending

Verzendmethode	Pakketdienst
Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	145×60×35 mm
Nettogewicht ca.	0,05 kg
Brutogewicht ca.	0,10 kg
Verzendgewicht	0,1 kg

## Pictogrammen

### STANDARD



### OPTION



## Categorie

Merk	Sauter
Productcategorie	Meetcel
Productgroep	Weegcel
Productfamilie	CK P1

## Meetsysteem

Weegbereik [Max]	3 kg
Spanningstoevoer + Kleur	rood
Spanningstoevoer - Kleur	zwart
Weegcel - karakteristieke waarde - variantie	0,15 mV/V
Weegcel - Gecombineerde fout	0,03%
Weegcel - isolatieweerstand - [Min]	2000 MΩ
Weegcel - dode lading [Min] (%)	0%
Weegcel - aanbevolen voedingsspanning [Min]	5 V
Weegcel - ingangsweerstand - nominaal	1055 Ω
Weegcel - Uitgangsweerstand - nominaal	1000 Ω
Meetapplicaties	massa
Weegcel - karakteristieke waarde - nominaal	1,2 mV/V
Veilige overbelasting	150%
Kruipfout (30 minuten)	+/- 0.03 %FS/5min
Temperatuurcoëfficiënt - nulsignaal	± 0.3% F.S. / 10 °C

## Functies

Bescherming IP - complete unit IP65

## Ontwerp

Materiaal	aluminium
Bouwworm	Miniatuur buigbalk
Afmetingen (B×D×H)	80×12,7×12,7 mm
Kabellengte	0,25 m
Montage - krachttoepassing	2 × tapgat M4