

KERN CK 300-0P4

KERN

Capteur de pesage miniatures en aluminium



Forme de construction

Forme	Barre de flexion miniature
Dimensions (L×P×H)	47×20×6,6 mm
Matériau	aluminium
Longueur de câble	0,25 m
Montage - Application de la force	2 × trou de passage Ø 3,0 mm
Montage - évacuation des forces	2 × trou fileté M3

Fonctions

Protection IP - dispositif complet	IP65
------------------------------------	------

Conditions environnementales

Température ambiante [Min]	-10 °C
Température ambiante [Max]	40 °C
Température d'utilisation [Min]	-10 °C
Température d'utilisation [Max]	40 °C
Température de stockage [Min]	-20 °C
Température de stockage [Max]	65 °C

Emballage & expédition

Délais de livraison	1 d
Dimensions emballage (L×P×H)	145×60×35 mm
Poids net	0,01 kg
Mode de livraison	Service de colis
Poids net env.	0,05 kg
Poids brut env.	0,40 kg
Poids d'expédition	0,37 kg

Services

Numéro d'article pour étalonnage DAkkS (force de compression)	963-261V
---	----------

Pictogrammes

STANDARD



OPTION



Catégorie

Marque	Sauter
Catégorie de produits	Cellule de mesure
Groupe de produit	Capteur de pesage
Famille de produits	CK P4

Système de mesure

Portée [Max]	300 g
Directions de force	compression
Cellule de pesée résistance de sortie - nominal	1000 Ω
Capteur résistance d'isolement - [Min]	2000 MΩ
Cellule de pesée d'alimentation recommandée [Min]	2 V
Cellule de pesée tension d'alimentation recommandée [Max]	5 V
Cellule de pesée d'entrée - variance	10 Ω
Cellule de pesée résistance de sortie - variance	10 Ω
Connexion de cellule de pesée	4-conducteurs
Cellule de pesée charge morte [Min] (%)	0%
Cellule de pesée d'entrée - nominal	1055 Ω
Applications de mesure	masse
Cellule de pesée - erreur combinée	0,05%
Cellule de pesée - Valeur caractéristique - Variance	0,18 mV/V
Cellule de pesée - Valeur caractéristique - Nominal	0,9 mV/V
Capteur OIML classe	C1

Homologation

Sigle CE	✓
----------	---