

# SAUTER CK 300-0P4

Miniatuurweegcel van aluminium

# KERN



## Categorie

|                  |         |
|------------------|---------|
| Merk             | Sauter  |
| Productcategorie | Meetcel |
| Productgroep     | Weegcel |
| Productfamilie   | CK P4   |

## Meetsysteem

|  |                       |
|--|-----------------------|
| Weegbereik [Max]                             | 300 g                 |
| Spanningstoevoer + Kleur                     | rood                  |
| Spanningstoevoer - Kleur                     | geel                  |
| Weegcel - karakteristieke waarde - variantie | 0,18 mV/V             |
| Weegcel - Gecombineerde fout                 | 0,05%                 |
| Weegcel - isolatieweerstand - [Min]          | 2000 M $\Omega$       |
| Weegcel - dode lading [Min] (%)              | 0%                    |
| Weegcel - aanbevolen voedingsspanning [Min]  | 2 V                   |
| Weegcel - ingangsweerstand - nominaal        | 1055 $\Omega$         |
| Weegcel - Uitgangsweerstand - nominaal       | 1000 $\Omega$         |
| Meetapplicaties                              | massa                 |
| Weegcel - karakteristieke waarde - nominaal  | 0,9 mV/V              |
| Veilige overbelasting                        | 150%                  |
| Kruipfout (30 minuten)                       | + - 0.05 %FS/3min     |
| Temperatuurcoëfficiënt - nulsignaal          | $\pm$ 2% F.S. / 10 °C |

## Functies

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| Bescherming IP - complete unit | IP65 |
|--------------------------------|------|

## Ontwerp

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| Materiaal          | aluminium          |
| Bouwworm           | Miniatuur buigbalk |
| Afmetingen (BxDxH) | 47x20x6,6 mm       |
| Kabellengte        | 0,25 m             |

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Montage - krachttoepassing | 2 x doorgaand gat $\varnothing$ 3,0 mm |
| Montage - krachtverdeling  | 2 x tapgat M3                          |

## Milieuomstandigheden

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| Omgevingstemperatuur [Min] | -10 °C |
| Omgevingstemperatuur [Max] | 40 °C  |
| Gebruikstemperatuur [Min]  | -10 °C |
| Gebruikstemperatuur [Max]  | 40 °C  |
| Opslagtemperatuur [Min]    | -20 °C |
| Opslagtemperatuur [Max]    | 65 °C  |

## Approval

|          |   |
|----------|---|
| CE-teken | ✓ |
|----------|---|

## Diensten

|  |          |
|--|----------|
| Artikelnummer voor DAkKS-kalibratie (drukkracht) | 963-261V |
|--|----------|

## Productinformatie

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| GTIN/EAN-nummer     | 4045761221048         |
| Goederencode        | 84239010              |
| REACH classificatie | geen verboden stoffen |

## Verpakking & verzending

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Verzendmethode                | Pakketdienst |
| Levertijden                   | 1 d          |
| Afmetingen verpakking (BxDxH) | 145x60x35 mm |
| Nettogewicht ca.              | 0,05 kg      |
| Brutogewicht ca.              | 0,40 kg      |
| Verzendgewicht                | 0,37 kg      |

## Pictogrammen

### STANDARD



### OPTION

