


KERN CO 10-Y4

KERN

Cellule de mesure bouton miniature en inox



Catégorie

Marque	Sauter
Catégorie de produits	Cellule de mesure
Groupe de produit	Capteur de pesage/de force
Famille de produits	CO Y4

Système de mesure

Portée [Max]	10 kg
Directions de force	compression
Cellule de pesée résistance de sortie - nominal	350 Ω
Capteur résistance d'isolement - [Min]	5000 M Ω
Cellule de pesée d'alimentation recommandée [Min]	9 V
Cellule de pesée tension d'alimentation recommandée [Max]	12 V
Cellule de pesée d'entrée - variance	20 Ω
Cellule de pesée résistance de sortie - variance	3 Ω
Connexion de cellule de pesée	4-conducteurs
Cellule de pesée d'entrée - nominal	350 Ω
Applications de mesure	force masse
Cellule de pesée - erreur combinée	0,5%
Cellule de pesée - Valeur caractéristique - Nominal	1 mV/V
Capteur OIML classe	G5

Homologation

Sigle CE	✓
----------	---

Forme de construction

Forme	Capteur
Matériau	acier inox
Longueur de câble	2 m
Montage - Application de la force	Pièce de pression (du côté du client)
Montage - évacuation des forces	Nid de moule

Fonctions

Protection IP - dispositif complet	IP67
------------------------------------	------

Conditions environnementales

Température d'utilisation [Min]	0 °C
Température d'utilisation [Max]	40 °C

Emballage & expédition


Délais de livraison	1 d
Dimensions emballage (L×P×H)	150×100×38 mm
Poids net	0,021 kg
Mode de livraison	Service de colis
Poids net env.	0,05 kg
Poids brut env.	0,10 kg
Poids d'expédition	0,1 kg

Services

Numéro d'article pour étalonnage DAkkS (force de compression)	963-261V
---	----------

Pictogrammes

STANDARD



OPTION

