


KERN CP 20-3P9

KERN

Cella di carico Single Point in acciaio antiruggine



Categoria

| | |
|-----------------------|-----------------|
| Marchio | Sauter |
| Categoria di prodotto | Cella di misura |
| Gruppo di prodotti | Cella di carico |
| Famiglia di prodotti | CP P9 |

Sistema di misura

| | |
|---|--------------|
| Portata [Max] | 20 kg |
| Directione de la forza | compressione |
| Collegamento della celle di carico | 6-conduttori |
| Celle di carico OIML classe | C3 |
| Celle di carico - Risoluzione (calibrabile) | 3000 e |
| Cella di carico - Valore caratteristico - nominale | 2 mV/V |
| Cella di carico - Valore caratteristico - varianza | 0,2 mV/V |
| Celle di carico - Y-valore | 10000 |
| Celle di carico - Errore combinato | 0,023% |
| Cella di carico - Peso morto [Min] (%) | 0% |
| Applicazioni di misura | massa |
| Cella di carico - Resistenza di entrata - nominale | 380 Ω |
| Cella di carico - Resistenza di uscita - nominale | 350 Ω |
| Cella di carico - Resistenza di isolamento - [Min] | 5000 MΩ |
| Cella di carico - Tensione di alimentazione consigliata [Min] | 5 V |
| Cella di carico - Tensione di alimentazione consigliata [Max] | 12 V |
| Cella di carico - Resistenza di entrata - varianza | 15 Ω |
| Cella di carico - Resistenza di uscita - varianza | 10 Ω |

Design

| | |
|--------------------------------------|------------------------------|
| Struttura | Cella di carico Single-Point |
| Dimensioni (L×P×A) | 150×40×25 mm |
| Materiale | acciaio inossidabile |
| Lunghezza cavo | 3 m |
| Montaggio - dissipazione della forza | Foro filettato M6 |
| Montaggio - applicazione della forza | Foro filettato M6 |
| Dimensione massima della piattaforma | 400×400 mm |

Funzioni

| | |
|------------------------------|---------------|
| Protetta IP - unità completa | IP68 IP69K |
|------------------------------|---------------|

Condizioni ambientali

| | |
|---------------------------------|--------|
| Temperatura ambiente [Min] | -35 °C |
| Temperatura ambiente [Max] | 65 °C |
| Utilizzare la temperatura [Min] | -10 °C |
| Utilizzare la temperatura [Max] | 40 °C |
| Temperatura di stoccaggio [Min] | -40 °C |
| Temperatura di stoccaggio [Max] | 70 °C |

Omologazione

| | |
|------------|---|
| Marchio CE | ✓ |
|------------|---|

Servizi

| | |
|---|----------|
| Numero di articolo per calibrazione DAkkS (forza di compressione) | 963-261V |
|---|----------|

Imballaggio e spedizione

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| Tempi di consegna | 1 d |
| Dimensioni imballaggio (L×P×H) | 230×115×45 mm |
| Metodo di spedizione | Servizio pacchi |
| Peso netto ca. | 1,00 kg |
| Peso lordo ca. | 1,2 kg |
| Peso di spedizione | 1,064 kg |

KERN CP 20-3P9



Cella di carico Single Point in acciaio antiruggine

Pittogrammi

STANDARD



OPTION

