

# SAUTER CR 130-3P1

Kraftmessdose aus Edelstahl

# KERN



## Kategorie

Marke	Sauter
Produktkategorie	Messzelle
Produktgruppe	Wäge-/Kraftmesszelle
Produktfamilie	CR P1

## Messsystem

Wägebereich [Max]	130 kg
Messbereich Kraft [Max] (N)	1,3 kN
Kraftrichtungen	Druck
Wägezellen-Verbindung	4-Leiter
Wägezelle OIML-Klasse	C3
Wägezelle - Auflösung (eichfähig)	3000 e
Wägezelle - Kennwert - Nominal	1 mV/V
Wägezelle - Kennwert - Varianz	0,01 mV/V
Wägezelle - Y-Wert	10000
Wägezelle - Kombiniertes Fehler	0,023%
Wägezelle - Totlast [Min] (%)	0%
Messanwendungen	Kraft Masse
Wägezelle - Eingangswiderstand - Nominal	1260 Ω
Wägezelle - Ausgangswiderstand - nominal	1020 Ω
Wägezelle - Isolationswiderstand - [Min]	5000 MΩ
Wägezelle - Empfohlene Versorgungsspannung [Min]	10 V
Wägezelle - Empfohlene Versorgungsspannung [Max]	15 V
Wägezelle - Eingangswiderstand - Varianz	100 Ω
Wägezelle - Ausgangswiderstand - Varianz	0,5 Ω

## Bauform

Bauform	Biegering
Material	Stahl, rostfrei

Kabellänge	3 m
Montage - Kraftausleitung	3x Gewindebohrung M5
Montage - Krafteinleitung	Druckstück D=15 in Bohrung (Kundenseitig)

## Funktionen

IP-Schutz - Kompletgerät	IP68
--------------------------	------

## Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [Min] (°C)	-50 °C
Umgebungstemperatur [Max] (°C)	70 °C
Verwendungstemperatur [Min]	-10 °C
Verwendungstemperatur [Max]	40 °C

## Zulassung

CE Zeichen	✓
------------	---

## Dienstleistungen


Artikelnummer für DAkkS Kalibrierung (Druckkraft)	963-262V
---	----------

## Verpackung & Versand

Lieferzeit	4 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	220×180×60 mm
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	0,40 kg
Bruttogewicht ca.	0,60 kg
Versandgewicht	0,598 kg

## Piktogramme

### STANDARD



### OPTION

