

KERN CR 20000-1Y1

KERN

Célula de carga em liga de aço



Material	aço
Comprimento do cabo	3 m
Montagem - dissipação de força	8 × furo passante Ø 8,5 mm
Montagem - aplicação de força	Peça de pressão Furo roscado M32 × 1,5

Funções

Protecção IP - unidade completa	IP68
---------------------------------	------

Condições ambientais

Temperatura de uso [Min]	-20 °C
Temperatura de uso [Max]	65 °C

Homologação


Sinal CE	✓
----------	---

Embalagem e expedição

Prazos de fornecimento	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	200×165×135 mm
Peso líquido	1,7 kg
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	1,8 kg
Peso bruto aprox.	2,0 kg
Peso de envio	1,835 kg

Pictogramas

STANDARD



Categoria

Marca	Sauter
Categoria de produto	Célula de medição
Grupo de produto	Célula de pesagem/de medição de força
Família de produto	CR Y1

Sistema de medição

Gama de pesagem [Max]	20000 kg
Gama de medição força [Max] (N)	200 kN
Direcções da força	tração pressão
Ligação da célula de pesagem	4-condutores
Célula de pesagem OIML classe	C1
Célula de pesagem - valor característico - nominal	2 mV/V
Célula de pesagem - Erro combinado	0,05%

Aplicações de medição	força missa
-----------------------	----------------

Célula de pesagem - resistência de entrada - nominal	380 Ω
--	-------

Célula de pesagem - resistência de saída - nominal	350 Ω
--	-------

Célula de pesagem - resistência de isolamento - [Min]	5000 MΩ
---	---------

Célula de pesagem - tensão de alimentação recomendada [Min]	5 V
---	-----

Célula de pesagem - tensão de alimentação recomendada [Max]	10 V
---	------

Célula de pesagem - resistência de entrada - variância	10 Ω
--	------

Célula de pesagem - resistência de saída - variância	3 Ω
--	-----

Desenho

Forma de construção	Célula de carga
Dimensões (Ø×A)	125×52 mm