



CS P1
Cellule de mesure « S » 4 fils en acier nickelé pour la mesure de la force et de la masse

Caractéristiques techniques

- Précision selon OIML R60 C3
- Conformité RoHS
- Protection contre la poussière et les projections d'eau IP67 (selon EN 60529), soudure hermétique
- Acier nickelé
- Domaine d'application : mesure des forces de traction et de pression
- Convient aux balances pour charges suspendues, aux trémies peseuses et aux autres dispositifs de pesée ainsi qu'à la mesure des forces et aux bancs d'essai
- **1** Raccordement 4 files
- Valeur nominale des caractéristiques : 2 mV/V
- Longueur de câble
[Max] ≤ 1500 kg: 3 m
[Max] ≥ 2000 kg: 6 m
- Remarque : modèle EX ou classe de précision C4 sur demande

CS Q1
Cellule de mesure « S » 6 pointes en acier galvanisé pour la mesure de la force et de la masse

Caractéristiques techniques

- Précision selon OIML R60 C3
- Conformité RoHS
- Protection contre la poussière et les projections d'eau IP67 (selon EN 60529), encapsulation hermétique
- Acier nickelé
- Domaine d'application : mesure des forces de traction et de pression
- Convient aux balances pour charges suspendues, aux trémies peseuses et aux autres dispositifs de pesée ainsi qu'à la mesure des forces et aux bancs d'essai
- **1** Raccordement 6 files
- Valeur nominale des caractéristiques : 2 mV/V
- Longueur de câble: 5 m

1 Avec les circuits de mesure à 6 fils, le câble peut être raccourci sans affecter la compensation de température et la valeur caractéristique réelle. Pour les circuits de mesure à 4 fils, la longueur du câble ne doit pas être modifiée

DE SÉRIE OPTION

IP 67 1 DAY

DAkkS ISO

+3 DAYS +4 DAYS

[Max] ≤ 500 kg/5 kN [Max] ≤ 25 t/250 kN

DE SÉRIE OPTION

IP 67 1 DAY

DAkkS ISO

+3 DAYS +4 DAYS

[Max] ≤ 500 kg/5 kN [Max] ≤ 12 t/120 kN

Modèle Charge nominale

SAUTER	
CS 25-3P1	25 kg/250 N
CS 50-3P1	50 kg/500 N
CS 100-3P1	100 kg/1 kN
CS 150-3P1	150 kg/1,5 kN
CS 250-3P1	250 kg/2,5 kN
CS 500-3P1	500 kg/5 kN
CS 600-3P1	600 kg/6 kN
CS 750-3P1	750 kg/7,5 kN
CS 1000-3P1	1 t/10 kN
CS 1500-3P1	1,5 t/15 kN
CS 2000-3P1	2 t/20 kN
CS 2500-3P1	2,5 t/25 kN
CS 5000-3P1	5 t/50 kN
CS 7500-3P1	7,5 t/75 kN
CS 10000-3P1	10 t/100 kN
CS 15000-3P1	15 t/150 kN
CS 20000-3P1	20 t/200 kN
CS 30000-3P1	30 t/300 kN

Modèle Charge nominale

SAUTER	
CS 50-3Q1	50 kg/500 N
CS 100-3Q1	100 kg/1 kN
CS 150-3Q1	150 kg/1,5 kN
CS 200-3Q1	200 kg/2 kN
CS 300-3Q1	300 kg/3 kN
CS 500-3Q1	500 kg/5 kN
CS 750-3Q1	750 kg/7,5 kN
CS 1000-3Q1	1 t/10 kN
CS 1500-3Q1	1,5 t/15 kN
CS 2000-3Q1	2 t/20 kN
CS 3000-3Q1	3 t/30 kN
CS 5000-3Q1	5 t/50 kN
CS 6000-3Q1	6 t/60 kN