



SAUTER CW RB

SAUTER CW KFNB



Jeu de construction de balance pour la construction individuelle de balances au sol – convient à une utilisation industrielle intensive dans des conditions ambiantes humides

Caractéristiques

- Les jeux de construction de balance SAUTER permettent de construire des solutions de pesage individuelles, p. ex. la construction individuelle des balances pour l'agriculture ou l'industrie alimentaire. Ceci permet de répondre à des exigences très variées en termes de dimensions, de matériaux, de périphériques compatibles, etc. Convient particulièrement à la construction de balances plates-formes, de balances de trémies, de balances pour silo, de dispositifs de pesage pour les épandeurs d'engrais agricoles, de dispositifs de pesée pour les véhicules communaux tels que les camions-poubelles ou les véhicules de déneigement, de balances encastrées dans le sol et d'autres dispositifs de pesage

- Détails des capteurs:
 - Conformité CE et RoHS
 - **1** Protection contre la poussière et les projections d'eau IP68/IP69K
 - inox
 - Raccordement 2 fils
 - Valeur nominale des caractéristiques : 3 mV/V
- Boîte de jonction SAUTER CJ X467:
 - **2** Boîtier robuste en inox avec protection contre la poussière et les projections d'eau IP67
- Conseil : utilisez le SAUTER CW RB en combinaison avec un de nos appareils d'analyse, par exemple KFS-TM, YKV, CE HS (voir www.kern-sohn.com)

Accessoires

- Assemblage des composants, 50 kg - 350 kg, KERN 965-412
- Assemblage des composants, 350 kg - 1500 kg, KERN 965-413

Remarque : Pour les solutions spéciales personnalisées, nous mettons à votre disposition des jeux de construction de balance qui vous permettent de créer une solution sur mesure qui vous convient. Vous pouvez ainsi utiliser différentes tailles de plateformes ou des systèmes de pesée individuels parfaitement adaptés à vos besoins, par exemple dans de grandes installations de production.

DE SÉRIE



Modèle	Charge nominale	Contenu de la livraison	Cellules de pesée	Contenu de la livraison
SAUTER	kg			
CW 300R	300	4 × CB 100-3Q1		- 1 Boîte de jonction CJ X467
CW 600R	600	4 × CB 200-3Q1		
CW 300RKFNB	300	4 × CB 100-3Q1		- 1 Afficheur KFN-TM
CW 600RKFNB	600	4 × CB 200-3Q1		- 1 Boîte de jonction CJ X467