



SAUTER CW

SAUTER CW KFB



Kit de montaje de balanza con homologación de modelo para la construcción individual de balanzas de suelo – aptas para duros entornos industriales con condiciones ambientales húmedas

Características

- Soluciones de pesaje, p. ej., para la industria, la construcción de vehículos y la agricultura, para cumplir multitud de requisitos relativos a dimensiones, materiales, dispositivos periféricos combinables, etc. Ideal para la construcción de balanzas de plataforma, tolva y silo, así como balanzas enterradas. Ámbito de aplicación: mediciones de masa y fuerza de compresión en condiciones ambientales adversas

- Detalles de células de pesaje:
 - Precisión según OIML R60 C3
 - Conformidad CE y RoHS
 - **1** Protección contra el polvo y el agua IP67 (según EN 60529)
 - Acero niquelado
 - Valor nominal: 3 mV/V
 - Conexión de 4 conductores
- Caja de conexiones SAUTER CJ P4PG:
 - La robusta carcasa de aluminio moldeada bajo presión
 - **2** Protección contra el polvo y el agua IP65
- Sugerencia: Utilice el SAUTER CW en combinación con nuestros indicadores, p. ej. KFS-TM, YKV, CE HS (véase www.kern-sohn.com)

Accesorios

- Ensamblaje de los componentes, 50 kg - 350 kg, KERN 965-412
- Ensamblaje de los componentes, 350 kg - 1500 kg, KERN 965-413
- Ensamblaje de los componentes, 2900 kg - 6000 kg, KERN 965-415

Nota: Para soluciones individuales tenemos disponibles kits de montaje de balanzas especiales que le permitirán realizar una solución adaptada a la medida de sus necesidades. De esta forma se pueden llevar a cabo los más diversos tamaños de plataforma o sistemas de pesaje individuales, p. ej. dentro de grandes plantas de producción, perfectamente adaptadas a sus requisitos específicos.

ESTÁNDAR



Modelo	Carga nominal	Alcance de suministro	Células de pesaje	Alcance de suministro
SAUTER				
	kg			
CW 300	300	4 × CB 100-3P1		
CW 750	750	4 × CB 250-3P1		- 4 Pie de ajuste CE P2012
CW 1500	1500	4 × CT 500-3P2		- 4 Placa distanciadora CE P3012
CW 3000	3000	4 × CT 1000-3P2		- 1 Caja de conexiones CJ P4PG
CW 4500	4500	4 × CT 1500-3P1		
CW 7500	7500	4 × CT 2500-3P1		- 4 Pie de ajuste CE P2018
CW 9000	9000	4 × CT 3000-3P2		- 4 Placa distanciadora CE P3015
CW 15000	15000	4 × CT 5000-3P1		- 1 Caja de conexiones CJ P4PG
CW KFB				
CW 300KFB	300	4 × CB 100-3P1		- 1 Indicador KFB-TM
CW 750KFB	750	4 × CB 250-3P1		- 4 Pie de ajuste CE P2012
CW 1500KFB	1500	4 × CT 500-3P2		- 4 Placa distanciadora CE P3012
CW 3000KFB	3000	4 × CT 1000-3P2		- 1 Caja de conexiones CJ P4PG
CW 4500KFB	4500	4 × CT 1500-3P1		
CW 7500KFB	7500	4 × CT 2500-3P1		- 1 Indicador KFB-TM
CW 9000KFB	9000	4 × CT 3000-3P2		- 4 Pie de ajuste CE P2018
CW 15000KFB	15000	4 × CT 5000-3P1		- 4 Placa distanciadora CE P3015
				- 1 Caja de conexiones CJ P4PG