



SAUTER CW R

SAUTER CW KFN



Kit per bilancia per la realizzazione di bilance da pavimento personalizzate – adatto per applicazioni industriali gravose in condizioni ambientali di umidità

Caratteristiche

- Con i kit per bilancia SAUTER è possibile creare soluzioni di pesata personalizzate, per es. la realizzazione di bilance personalizzate nell'industria, nel settore automotive e in agricoltura. In questo modo si possono realizzare differenti requisiti in termini di dimensioni, materiali, periferiche abbinabili ecc. Particolarmente adatti per la realizzazione di bilance a piattaforma, bilance dosatrici, bilance per silo, bilance incassate a pavimento e altri dispositivi di pesata. Campo di applicazione: misurazione della forza di massa e pressione in condizioni ambientali difficili


- Dettagli della cella di pesata:
 - Precisione secondo OIML R60 C3
 - Conforme a CE e RoHS
 - **1** Protezione antipolvere ed antispruzzo IP68/IP69K
 - acciaio legato
 - Attacco a 6 conduttori
 - Valore caratteristico nominale: 2 mV/V
- Box di distribuzione SAUTER CJ X467:
 - **2** Robusta custodia in acciaio inossidabile con protezione dalla polvere e schizzi d'acqua IP67
- Suggerimento: utilizzate il SAUTER CW R in abbinamento a uno dei nostri apparecchi indicatori, per es. KFS-TM, YKV, CE HS (vedi www.kern-sohn.com)

Accessori

- Montaggio dei componenti, 350 kg - 1500 kg, KERN 965-413
- Montaggio dei componenti, 2900 kg - 6000 kg, KERN 965-415

Avvertenza: Per le soluzioni speciali individuali, disponiamo di speciali kit per bilance che vi consentiranno di trovare la soluzione migliore per il vostro utilizzo specifico. In questo modo è possibile realizzare le più svariate misure della piattaforma oppure sistemi di pesata personalizzati, per es. all'interno di grandi impianti di produzione, che si adatteranno perfettamente alle vostre esigenze.

DI SERIE



Modello	Carico nominale	Dotazione Cella di carico	Dotazione
SAUTER	kg		
CW 1500R	1500	4 × CT 500-3Q1	- 4 Piede regolabile CE RQ12
CW 3000R	3000	4 × CT 1000-3Q1	- 4 Piastra distanziale CE P3012
CW 4500R	4500	4 × CT 1500-3Q1	- 1 Box di distribuzione CJ X467
CW 6000R	6000	4 × CT 2000-3Q1	- 4 Piede regolabile CE RQ35917
CW 9000R	9000	4 × CT 3000-3Q1	- 4 Piastra distanziale CE P3015
			- 1 Box di distribuzione CJ X467
CW 1500RKFN	1500	4 × CT 500-3Q1	- 1 Apparecchio indicatore KFN-TM
CW 3000RKFN	3000	4 × CT 1000-3Q1	- 4 Piede regolabile CE RQ12
CW 4500RKFN	4500	4 × CT 1500-3Q1	- 4 Piastra distanziale CE P3012
CW 6000RKFN	6000	4 × CT 2000-3Q1	- 1 Box di distribuzione CJ X467
CW 9000RKFN	9000	4 × CT 3000-3Q1	1 Apparecchio indicatore KFN-TM
			4 Piede regolabile CE RQ35917
			4 Piastra distanziale CE P3015
			1 Box di distribuzione CJ X467