

KERN CXB 15K1

KERN

Instapmodel in professioneel tellen, telresolutie 30.000 delen



Categorie

| | |
|------------------|---------------------|
| Merk | KERN |
| Productcategorie | Industrieweegschaal |
| Productgroep | Telweegschaal |
| Productfamilie | CXB |

Meetsysteem

| | |
|---|------------------------------|
| Bauart der Waage | Weegschaal met één bereik |
| Weegsysteem | Rekmeetstrip |
| Weegbereik [Max] | 15000 g |
| Af leesbaarheid [d] | 1 g |
| Reproduceerbaarheid | 1 g |
| Linearisatie | ± 2 g |
| Resolutie | 15.000 |
| Justermogelijkheden | Justering met extern gewicht |
| Aanbevolen justergewicht | 10 kg (M1); 5 kg (M1) |
| Inslingertijd | 2 s |
| Opwarmtijd | 30 min |
| Excentrische belasting bij 1/3 [Max] | 3 g |
| Maximale kruip (15 minuten) | 4 g |
| Maximale kruip (30 minuten) | 8 g |
| Vooraf ingestelde eenheid | g |
| Eenheden | kg g |
| Eenheden (indien de eenheid wordt beoordeeld op conformiteit) | g |

Scherm

| | |
|-------------------------------|-----|
| Type display | LCD |
| Scherm achtergrondverlichting | ✓ |

| | |
|---------------------|-------|
| Scherm cijferhoogte | 18 mm |
|---------------------|-------|

Ontwerp

| | |
|--------------------------------|----------------|
| Afmetingen behuizing (B×D×H) | 300×330×110 mm |
| Afmetingen weegoppervlak (B×D) | 300×225 mm |
| Afmetingen weegoppervlak | 300×225 mm |
| Materiaal behuizing | kunststof |
| Materiaal weegoppervlak | edelstaal |
| Waterpas | ✓ |
| Stelschroeven verstelbaar | ✓ |

Functies

| | |
|---|--------------------------------|
| Totale geheugenfunctie | ✓ |
| Recept/samenstellingsniveau | Rez A (Netto-totaal) |
| Tolerantie wegen - signaal type | akoestisch |
| Wegingen onder het weegplateau | Geen |
| Telfunctie | ✓ |
| Tellingsresolutie (Laboratoriumomstandigheden) | 15.000 |
| Tel-referentiegewicht invoerbaar | ✓ |
| Kleinste stukgewicht bij het tellen van het aantal stuks | 1 g |
| Kleinste stukgewicht bij het tellen van het aantal stuks - onder normale omstandigheden | 10 g |
| Mogelijke referentiehoeveelheid | n (willekeurig aantal stukken) |
| Auto-Off interval(len) in batterij/accu bedrijf | selecteerbaar |
| Tarreefunctie | handmatig (meerdere keren) |
| Aantal toetsen voor bediening | 20 |

Stroomvoorziening

| | |
|--|----------------------------|
| Bijgeleverde stroomvoorziening | Accu & Voeding |
| Plug-in voedingseenheid type | Ingebouwde voedingseenheid |
| Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - bij de levering inbegrepen | EURO |
| Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - optioneel | UK CH |
| Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max] | 220 V - 240 V AC, 50 Hz |
| Type batterij/accu | Pb |
| Batterijaansluiting | Insteekklemmen |
| Accu | 6 V, 4 Ah |
| Accu bedrijfsduur - met achtergrondverlichting | 60 h |

KERN CXB 15K1

KERN

Instapmodel in professioneel tellen, telresolutie 30.000 delen

Accu bedrijfsduur - zonder achtergrondverlichting 200 h

Accu oplaadtijd 8 h

Milieuomstandigheden

Omgevingstemperatuur [Min] -10 °C

Omgevingstemperatuur [Max] 40 °C

Luchtvochtigheid omgeving [Min] 15 %

Luchtvochtigheid omgeving [Max] 85 %

Approval

CE-teken ✓

Diensten

Artikelnummer voor afstelling op de opstelplaats 961-248

Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie 963-128

Artikelnummer voor conformiteitscertificaat 969-517

Verpakking & verzending

Levertijden 1 d

Afmetingen verpakking (B×D×H) 380×400×180 mm

Nettogewicht 4 kg

Verzendmethode Pakketdienst

Nettogewicht ca. 4,0 kg

Brutogewicht ca. 4,4 kg

Verzendgewicht 5,5 kg

Pictogrammen

STANDARD



OPTION

