

KERN CXB 15K5NM

KERN

Modelo básico de contagem profissional, resolução de contagem de 30.000 pontos, opcionalmente com aferição



Categoria

Marca	KERN
Categoria de produto	Balança industriais
Grupo de produto	Balança de contagem
Família de produto	CXB

Sistema de medição

Tipo de balança	Balança de amplitude única
Sistema de pesagem	Extensómetro
Gama de pesagem [Max]	15000 g
Leitura [d]	5 g
Reprodutibilidade	5 g
Linearidade	± 10 g
Peso mínimo [Min]	100 g
Resolução	3.000
Zona de tara	15000 g
Possibilidades de ajuste	Ajuste com peso externo
Peso de aferição recomendado	10 kg (M1); 5 kg (M1)
Tempo transitório	2 s
Tempo de aquecimento	10 min
Sobrecarga excêntrica com 1/3 [Max]	15 g
Unidade pré-ajustada	g
Unidades de medição	kg g
Unidades (se a unidade for avaliada em conformidade)	g

Ecrã

Tipo de exposição	LCD
Ecrã retroiluminado	sim

Ecrã altura de dígitos	18 mm
------------------------	-------

Desenho

Dimensões da caixa (L×P×A)	300×330×110 mm
Dimensões superfície de pesagem (L×P)	300×225 mm
Dimensões superfície de pesagem	300×225 mm
Material da caixa	plástico
Material superfície de pesagem	aço inox
Nível de bolha	✓
Pés de nivelamento ajustáveis	✓

Funções

Função de memória total	✓
Nível de receita/summing	Rez A (Net-Total)
Pesagem de tolerância - tipo de sinal	acusticamente
Pesagens em suspensão	Não
Função de contagem	✓
Resolução de contagem (Condições de laboratório)	30.000
Pedo de referência para contagem introduzível	✓
Menor peso parcial na contagem de unidades	500 mg
Menor peso parcial na contagem de unidades - em condições normais	5 g
Possível quantidade de referência	n (qualquer número de peças)
Auto-Off intervalo(s) em funcionamento a bateria/acumulador	seleccionável
Função de tarar	manualmente (várias vezes)
Número de teclas para operação	20

Fornecimento de energia

Fonte de alimentação fornecida	Acumulador e fornecimento de energia
Fonte de alimentação por ficha tipo	Unidade de fornecimento de energia incorporada
Fonte de alimentação por ficha / adaptadore para países - contido no volume de fornecimento	EURO
Fonte de alimentação por ficha / adaptadore para países - opcional	UK CH
Tensão de entrada fornecimento de alimentação / electricidade [Max]	220 V - 240 V AC, 50 Hz

KERN CXB 15K5NM

KERN

Modelo básico de contagem profissional, resolução de contagem de 30.000 pontos, opcionalmente com aferição

Tipo de bateria / acumulador	Pb
Conexão da bateria	Terminais de encaixe
Acumulador	6 V, 4 Ah
Acumulador tempo de operação - com retroiluminação	60 h
Acumulador tempo de operação - sem retroiluminação	200 h
Acumulador tiempo de carga	8 h

Condições ambientais

Temperatura ambiente [Min]	-10 °C
Temperatura ambiente [Max]	40 °C
Humidade ambiente [Min]	15 %
Humidade ambiente [Max]	85 %

Homologação

Sinal CE	✓
Avaliação da conformidade possível ex works	✓
Classe de precisão	III
Escala de verificação [e]	5 g

Serviços

Número do artigo para ajustamento no local de montagem	961-248
Número do artigo para avaliação da conformidade (homologação)	965-228
Número do artigo para calibração DAkKS	963-128
Número do artigo para certificado de conformidade	969-517

Embalagem e expedição

Prazos de fornecimento	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	375×395×180 mm
Peso líquido	3,8 kg
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	3,8 kg
Peso bruto aprox.	6 kg
Peso de envio	5,3 kg

Pictogramas

STANDARD



OPTION



FACTORY

