

KERN CXB 30K10NM

KERN

Modelo básico de contagem profissional, resolução de contagem de 30.000 pontos, opcionalmente com aferição



Ecrã altura de dígitos 18 mm

Desenho

Dimensões da caixa (L×P×A) 300×330×110 mm

Dimensões superfície de pesagem (L×P) 300×225 mm

Dimensões superfície de pesagem 300×225 mm

Material da caixa plástico

Material superfície de pesagem aço inox

Nível de bolha ✓

Pés de nivelamento ajustáveis ✓

Funções

Nível de receita/summing Rez A (Net-Total)

Pesagem de tolerância - tipo de sinal acusticamente

Pesagens em suspensão Não

Função de contagem ✓

Resolução de contagem (Condições de laboratório) 30.000

Pedo de referência para contagem introduzível ✓

Menor peso parcial na contagem de unidades 1 g

Menor peso parcial na contagem de unidades - em condições normais 10 g

Possível quantidade de referência n (qualquer número de peças)

Auto-Off intervalo(s) em funcionamento a bateria/acumulador seleccionável

Função de tarar manualmente (várias vezes)

Número de teclas para operação 20

Fornecimento de energia

Fonte de alimentação fornecida Acumulador e fornecimento de energia

Fonte de alimentação por ficha tipo Unidade de fornecimento de energia incorporada

Fonte de alimentação por ficha / adaptadore para países - contido no volume de fornecimento EURO

Fonte de alimentação por ficha / adaptadore para países - opcional UK CH

Tensão de entrada fornecimento de alimentação / electricidade 220 V - 240 V AC, 50 Hz [Max]

Tipo de bateria / acumulador Pb

Categoria

Marca	KERN
Categoria de produto	Balança industriais
Grupo de produto	Balança de contagem
Família de produto	CXB

Sistema de medição

Tipo de balança	Balança de amplitude única
Sistema de pesagem	Extensómetro
Gama de pesagem [Max]	30000 g
Leitura [d]	10 g
Reprodutibilidade	10 g
Linearidade	± 20 g
Peso mínimo [Min]	200 g
Resolução	3.000
Zona de tara	30000 g
Possibilidades de ajuste	Ajuste com peso externo
Peso de aferição recomendado	20 kg (M1); 10 kg (M1)
Tempo transitório	2 s
Tempo de aquecimento	10 min
Sobrecarga excêntrica com 1/3 [Max]	30 g
Unidade pré-ajustada	g
Unidades de medição	kg g
Unidades (se a unidade for avaliada em conformidade)	g

Ecrã

Tipo de exposição	LCD
Ecrã retroiluminado	sim

KERN CXB 30K10NM

KERN

Modelo básico de contagem profissional, resolução de contagem de 30.000 pontos, opcionalmente com aferição

Conexão da bateria	Terminais de encaixe
Acumulador	6 V, 4 Ah
Acumulador tempo de operação - con retroiluminação	60 h
Acumulador tempo de operação - sem retroiluminação	200 h
Acumulador tiempo de carga	8 h

Condições ambientais

Temperatura ambiente [Min]	-10 °C
Temperatura ambiente [Max]	40 °C
Humidade ambiente [Min]	15 %
Humidade ambiente [Max]	85 %

Homologação

Sinal CE	✓
Avaliação da conformidade possível ex works	✓
Classe de precisão	III
Escala de verificação [e]	10 g

Serviços

Número do artigo para ajustamento no local de montagem	961-248
Número do artigo para avaliação da conformidade (homologação)	965-228
Número do artigo para calibração DAkkS	963-128
Número do artigo para certificado de conformidade	969-517

Embalagem e expedição

Prazos de fornecimento	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	375×395×175 mm
Peso líquido	4 kg
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	4,0 kg
Peso bruto aprox.	4,4 kg
Peso de envio	5,2 kg

Pictogramas

STANDARD



OPTION



FACTORY

