

KERN CXB 3K0.2

KERN

Modelo básico de contagem profissional, resolução de contagem de 30.000 pontos



Categoria	
Marca	KERN
Categoria de produto	Balança industriais
Grupo de produto	Balança de contagem
Família de produto	CXB

Sistema de medição	
Tipo de balança	Balança de amplitude única
Sistema de pesagem	Extensómetro
Gama de pesagem [Max]	3000 g
Leitura [d]	0,2 g
Reprodutibilidade	0,2 g
Linearidade	± 0,4 g
Resolução	15.000
Possibilidades de ajuste	Ajuste com peso externo
Peso de aferição recomendado	2 kg (M1); 1 kg (M1)
Tempo transitório	2 s
Tempo de aquecimento	30 min
Sobrecarga excêntrica com 1/3 [Max]	0,6 g
Fluência máxima (15 minutos)	800 mg
Fluência máxima (30 minutos)	1,6 g
Unidade pré-ajustada	g
Unidades de medição	kg g
Unidades (se a unidade for avaliada em conformidade)	g

Ecrã	
Tipo de exposição	LCD
Ecrã retroiluminado	sim

Ecrã altura de dígitos	18 mm
------------------------	-------

Desenho	
Dimensões da caixa (L×P×A)	300×330×110 mm
Dimensões superfície de pesagem (L×P)	300×225 mm
Dimensões superfície de pesagem	300×225 mm
Material da caixa	plástico
Material superfície de pesagem	aço inox
Nível de bolha	✓
Pés de nivelamento ajustáveis	✓

Funções	
Função de memória total	✓
Nível de receita/summing	Rez A (Net-Total)
Pesagem de tolerância - tipo de sinal	acusticamente
Pesagens em suspensão	Não
Função de contagem	✓
Resolução de contagem (Condições de laboratório)	30.000
Pedo de referência para contagem introduzível	✓
Menor peso parcial na contagem de unidades	100 mg
Menor peso parcial na contagem de unidades - em condições normais	1 g
Possível quantidade de referência	n (qualquer número de peças)
Auto-Off intervalo(s) em funcionamento a bateria/acumulador	seleccionável
Função de tarar	manualmente (várias vezes)
Número de teclas para operação	20

Fornecimento de energia	
Fonte de alimentação fornecida	Acumulador e fornecimento de energia
Fonte de alimentação por ficha tipo	Unidade de fornecimento de energia incorporada
Fonte de alimentação por ficha / adaptadore para países - contido no volume de fornecimento	EURO
Fonte de alimentação por ficha / adaptadore para países - opcional	UK CH
Tensão de entrada fornecimento de alimentação / electricidade [Max]	220 V - 240 V AC, 50 Hz

KERN CXB 3K0.2

KERN

Modelo básico de contagem profissional, resolução de contagem de 30.000 pontos

Tipo de bateria / acumulador	Pb
Conexão da bateria	Terminais de encaixe
Acumulador	6 V, 4 Ah
Acumulador tempo de operação - con retroiluminação	60 h
Acumulador tempo de operação - sem retroiluminação	200 h
Acumulador tempo de carga	8 h

Condições ambientais

Temperatura ambiente [Min]	-10 °C
Temperatura ambiente [Max]	40 °C
Humidade ambiente [Min]	15 %
Humidade ambiente [Max]	85 %

Homologação

Sinal CE	✓
----------	---

Serviços

Número do artigo para ajustamento no local de montagem	961-247
Número do artigo para calibração DAkkS	963-127
Número do artigo para certificado de conformidade	969-517

Embalagem e expedição

Prazos de fornecimento	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	400×380×175 mm
Peso líquido	4 kg
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	4,0 kg
Peso bruto aprox.	4,4 kg
Peso de envio	5,3 kg

Pictogramas

STANDARD



OPTION

