

KERN CXB 6K0.5

KERN

Instapmodel in professioneel tellen, telresolutie 30.000 delen



Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Industrieweegschaal
Productgroep	Telweegschaal
Productfamilie	CXB

Meetsysteem

Bauart der Waage	Weegschaal met één bereik
Weegsysteem	Rekmeetstrip
Weegbereik [Max]	6000 g
Af leesbaarheid [d]	0,5 g
Reproduceerbaarheid	0,5 g
Linearisatie	± 1 g
Resolutie	12.000
Justermogelijkheden	Justering met extern gewicht
Aanbevolen justergewicht	5 kg (M1)
Inslingertijd	2 s
Opwarmtijd	30 min
Excentrische belasting bij 1/3 [Max]	1,5 g
Maximale kruip (15 minuten)	2 g
Maximale kruip (30 minuten)	4 g
Vooraf ingestelde eenheid	g
Eenheden	kg g
Eenheden (indien de eenheid wordt beoordeeld op conformiteit)	g

Scherm

Type display	LCD
Scherm achtergrondverlichting	✓

Scherm cijferhoogte	18 mm
---------------------	-------

Ontwerp

Afmetingen behuizing (B×D×H)	300×330×110 mm
Afmetingen weegoppervlak (B×D)	300×225 mm
Afmetingen weegoppervlak	300×225 mm
Materiaal behuizing	kunststof
Materiaal weegoppervlak	edelstaal
Waterpas	✓
Stelschroeven verstelbaar	✓

Functies

Totale geheugenfunctie	✓
Recept/samenstellingsniveau	Rez A (Netto-totaal)
Tolerantie wegen - signaal type	akoestisch
Wegingen onder het weegplateau	Geen
Telfunctie	✓
Tellingsresolutie (Laboratoriumomstandigheden)	12.000
Tel-referentiegewicht invoerbaar	✓
Kleinste stukgewicht bij het tellen van het aantal stuks	500 mg
Kleinste stukgewicht bij het tellen van het aantal stuks - onder normale omstandigheden	5 g
Mogelijke referentiehoeveelheid	n (willekeurig aantal stukken)
Auto-Off interval(len) in batterij/accu bedrijf	selecteerbaar
Tarreefunctie	handmatig (meerdere keren)
Aantal toetsen voor bediening	20

Stroomvoorziening

Bijgeleverde stroomvoorziening	Accu & Voeding
Plug-in voedingseenheid type	Ingebouwde voedingseenheid
Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - bij de levering inbegrepen	EURO
Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - optioneel	UK CH
Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	220 V - 240 V AC, 50 Hz
Type batterij/accu	Pb
Batterijaansluiting	Insteekklemmen
Accu	6 V, 4 Ah
Accu bedrijfsduur - met achtergrondverlichting	60 h

KERN CXB 6K0.5

KERN

Instapmodel in professioneel tellen, telresolutie 30.000 delen

Accu bedrijfsduur - zonder
achtergrondverlichting 200 h

Accu oplaadtijd 8 h

Milieuomstandigheden

Omgevingstemperatuur [Min] -10 °C

Omgevingstemperatuur [Max] 40 °C

Luchtvochtigheid omgeving [Min] 15 %

Luchtvochtigheid omgeving [Max] 85 %

Approval

CE-teken ✓

Diensten

Artikelnummer voor afstelling op
de opstelplaats 961-248

Artikelnummer voor DAkkS-
kalibratie 963-128

Artikelnummer voor
conformiteitscertificaat 969-517

Verpakking & verzending

Levertijden 1 d

Afmetingen verpakking (B×D×H) 380×400×175 mm

Verzendmethode Pakketdienst

Nettogewicht ca. 4,0 kg

Brutogewicht ca. 4,4 kg

Verzendgewicht 5,3 kg

Pictogrammen

STANDARD



OPTION

DAkkS
+3 DAYS