

# KERN CXB 6K2NM

**KERN**

Instapmodel in professioneel tellen, telresolutie 30.000 delen, optioneel met ijking



## Categorie

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| Merk             | KERN                |
| Productcategorie | Industrieweegschaal |
| Productgroep     | Telweegschaal       |
| Productfamilie   | CXB                 |

## Meetsysteem

|   |                              |
|---|------------------------------|
| Weegsysteem   | Rekmeetstrip                 |
| Weegbereik [Max]  | 6000 g                       |
| Af leesbaarheid [d]   | 2 g                          |
| Reproduceerbaarheid   | 2 g                          |
| Linearisatie  | ± 4 g                        |
| Minimumgewicht [Min]  | 40 g                         |
| Resolutie   | 3.000                        |
| Tarrabereik   | 6000 g                       |
| Justermogelijkheden   | Justering met extern gewicht |
| Aanbevolen justergewicht                                      | 6 kg (M1)                    |
| Inslingertijd   | 2 s                          |
| Excentrische belasting bij 1/3 [Max]                          | 6 g                          |
| Eenheden (indien de eenheid wordt beoordeeld op conformiteit) | g                            |
| Bauart der Waage  | Weegschaal met één bereik    |
| Eenheden  | kg<br>g                      |
| Vooraf ingestelde eenheid                                     | g                            |

## Scherm

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| Type display                  | LCD   |
| Scherm achtergrondverlichting | ✓     |
| Scherm cijferhoogte           | 18 mm |

## Ontwerp

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| Afmetingen behuizing (B×D×H)   | 300×330×110 mm |
| Afmetingen weegoppervlak (B×D) | 300×225 mm     |
| Afmetingen weegoppervlak       | 300×225 mm     |
| Materiaal behuizing            | kunststof      |
| Materiaal weegoppervlak        | edelstaal      |
| Waterpas                       | ✓              |
| Stelschroeven verstelbaar      | ✓              |

## Funcities

|   |                                |
|---|--------------------------------|
| Totale geheugenfunctie  | ✓                              |
| Recept/samenstellingsniveau   | Rez A (Netto-totaal)           |
| Tolerantie wegen - signaal type   | akoestisch                     |
| Wegingen onder het weegplateau  | Geen                           |
| Telfunctie  | ✓                              |
| Tellingsresolutie (Laboratoriumomstandigheden)  | 3.000                          |
| Tel-referentiegewicht invoerbaar  | ✓                              |
| Kleinste stukgewicht bij het tellen van het aantal stuks                                | 2 g                            |
| Kleinste stukgewicht bij het tellen van het aantal stuks - onder normale omstandigheden | 20 g                           |
| Mogelijke referentiehoeveelheid   | n (willekeurig aantal stukken) |
| Auto-Off interval(len) in batterij/accu bedrijf   | selecteerbaar                  |
| Tarreerfunctie  | handmatig (meerdere keren)     |
| Aantal toetsen voor bediening   | 20                             |

## Stroomvoorziening

|  |                            |
|--|----------------------------|
| Bijgeleverde stroomvoorziening   | Accu & Voeding             |
| Voedingseenheid type   | Ingebouwde voedingseenheid |
| Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - bij de levering inbegrepen | EURO                       |
| Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - optioneel                  | UK<br>CH                   |
| Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]                             | 220 V - 240 V AC, 50 Hz    |
| Stroomvoorziening afneembaar   | afneembaar                 |
| Contactdoos voor voedingseenheid   | Apparaatkabel              |
| Type batterij/accu   | Pb                         |
| Batterijaansluiting  | Insteekklemmen             |
| Batterij - enkelgewicht  | 741,8 g                    |
| Accu   | 6 V, 4 Ah                  |

# KERN CXB 6K2NM

# KERN

Instapmodel in professioneel tellen, telresolutie 30.000 delen, optioneel met ijking

|   |  |
|---|--|
| Accu bedrijfsduur - met achtergrondverlichting    | 60 h   |
| Accu bedrijfsduur - zonder achtergrondverlichting | 200 h  |
| Accu oplaadtijd                                   | 8 h  |
| Batterij/accu aangesloten                         | vast elektrisch aangesloten, niet geïsoleerd |

## Milieuomstandigheden

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Omgevingstemperatuur [Min]      | -10 °C |
| Omgevingstemperatuur [Max]      | 40 °C  |
| Luchtvochtigheid omgeving [Min] | 15 %   |
| Luchtvochtigheid omgeving [Max] | 85 %   |

## Approval

|  |     |
|--|-----|
| CE-teken                                     | ✓   |
| Conformiteitsbeoordeling af fabriek mogelijk | ✓   |
| Nauwkeurigheidsklasse                        | III |
| Ijkeenheid [e]                               | 2 g |

## Diensten

|  |         |
|--|---------|
| Artikelnummer voor afstelling op de opstelplaats     | 961-248 |
| Artikelnummer voor conformiteitsbeoordeling (ijking) | 965-228 |
| Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie                  | 963-128 |
| Artikelnummer voor conformiteitscertificaat          | 969-517 |

## Verpakking & verzending

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| Levertijden                   | 1 d            |
| Afmetingen verpakking (B×D×H) | 380×400×185 mm |
| Verzendmethode                | Pakketdienst   |
| Nettogewicht ca.              | 4,0 kg         |
| Brutogewicht ca.              | 4,4 kg         |
| Verzendgewicht                | 5,6 kg         |

## Productinformatie

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| GTIN/EAN-nummer     | 4045761162709         |
| Goederencode        | 84238129              |
| REACH classificatie | geen verboden stoffen |

## Pictogrammen

### STANDARD



### OPTION



### FACTORY

