

# KERN DA 1-4

**KERN**

Prova agevole di tappi a vite p. es. di bottiglie, vasetti ecc.



## Categoria

Marchio	Sauter
Categoria di prodotto	Strumento di misurazione per coppie
Gruppo di prodotti	Misuratore di torsione per serrature rotanti
Famiglia di prodotti	DA

## Sistema di misura

Campo di misura coppia [Min]	0,05 Nm
Campo di misura coppia [Max]	1 Nm
Divisione coppia [d] (Nm)	0,2 mNm
Oggetto di prova diametro [Max]	16 cm
Protezione contro i sovraccarichi (% da [Max])	120%
Unità di misura	Nm, kgf/cm, kgf/m, in/lbs, ft/lbs
Memoria dati interna: numero di valori singoli	500
Memoria dati interna: numero di gruppi di valori	1
Fréquence de mesures interne	1000 Hz
Tolleranza (% da [Max])	0,5%

## Display

Tipo di display	LCD grafico
Display risoluzione	128×64

## Design

Dimensioni (L×P×A)	100×160×250 mm
Dimensioni alloggiamento (L×P×A)	260×160×60 mm
Materiale alloggiamento	metallo, laccato

## Funzioni

Funzione valore limite	✓
Funzione Peak	✓
Funzione di memoria	✓
Auto-Off intervallo(/intervalli) in funzionamento a batterie/accumulatore	1 - 60 min

## Interfaccia

Interfacce	RS-232 di serie USB-Device
------------	-------------------------------

## Alimentazione

Alimentazione in dotazione	Accumulatore e alimentazione
Alimentatore di rete tipo	Alimentatore di rete
Alimentatore di rete / adattatore per paesi - sono incluso in dotazione	EURO CH
Alimentatore di rete / adattatore per paesi - opzionale	EURO AUS UK US CH
Tensione di ingresso alimentatore / elettricità [Max]	100 V - 240 V
Tensione di ingresso alimentatore / elettricità [Max]	9 V, 500 mA
Tipo di batteria/accumulatore	NiMH
Collegamento della batteria	Connettore a 2 poli per vasca
Batteria capacità	750 mAh
Batteria tensione	4,8 V
Accumulatore autonomia - senza retroilluminazione	18 h
Accumulatore tempo di carica	14 h

## Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [Min]	15 °C
Temperatura ambiente [Max]	35 °C
Temperatura di stoccaggio [Min]	-10 °C
Temperatura di stoccaggio [Max]	40 °C

## Omologazione

Marchio CE	✓
------------	---

# KERN DA 1-4

# KERN

Prova agevole di tappi a vite p. es. di bottiglie, vasetti ecc.

## Servizi

Numero di articolo per calibrazione di fabbrica 961-120

## Imballaggio e spedizione

Tempi di consegna 1 d  
Dimensioni imballaggio (L×P×H) 370×325×110 mm  
Metodo di spedizione Servizio pacchi  
Peso netto ca. 3,0 kg  
Peso lordo ca. 3,8 kg  
Peso di spedizione 3,7 kg

## Pittogrammi

### STANDARD



### OPTION

